Producto especializado LED de tensión de red con ahorros de energía muy grandes y una alta potencia lumínica

CorePro LEDcapsule MV

Los LED especializados brindan una luz de gran calidad para convertirse en el verdadero reemplazo de las lámparas de halógeno especializadas (como G9 y R7S). Resultan particularmente útiles para la iluminación dirigida en hoteles y restaurantes, e ideales para aplicaciones decorativas y ambientales. Los productos LED especializados ofrecen grandes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento, sin comprometer en absoluto la calidad de la luz.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas
- Costos de mantenimiento más bajos
- Amplia compatibilidad con transformadores

Características

- Fácil renovación
- Vida útil de 15 000 horas
- Luz sin UV ni IR
- Sin mercurio y materiales peligrosos: cumple con RoHS

CorePro LEDcapsule MV

Aplicaciones

- Hoteles, museos, negocios, baños, áreas de recepción, exposiciones, vitrinas

Versions

LEDcapsule LATAM 1,6W G9 2

LEDcapsule LATAM 3W G9 1

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDCapsule 25W G9 865 WV ND	18.3 mm	58.8 mm
LEDCapsule 40W G9 827 WV ND	18.3 mm	58.8 mm

CorePro LEDcapsule MV

Información general

Tapa-base	G9
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

Controles y atenuación

Regulable	No

Mecánica y carcasa

Forma del foco	Cápsula

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929002380411	LEDCapsule 25W G9 865 WV ND	6500 K	865	170 lm
929002380111	LEDCapsule 40W G9 827 WV ND	2700 K	827	300 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002380411	LEDCapsule 25W G9 865 WV ND	1.6 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002380111	LEDCapsule 40W G9 827 WV ND	3 W	40 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002380411	LEDCapsule 25W G9 865 WV ND	63 °C
929002380111	LEDCapsule 40W G9 827 WV ND	81 °C





© 2025 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.