



Verkkojännitteellä toimiva suuren valovirran omaava LEDcapsule -lamppu

CorePro LEDcapsule MV

Tämä G9-lampunpitimillä varustetuille valaisimille tarkoitettu yksikantainen verkkojännitteellä toimiva ledilamppu on erinomainen vaihtoehto halogeenilampuille. Se sopii erityisen hyvin kohdevalaistukseen myymälöissä, hotelleissa ja ravintoloissa. Lisäksi se sopii pöytälamppuihin ja hylly- ja vitriinivalaistukseen. CorePro LEDcapsule -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä.

Hyödyt

- Jopa 90 %:n energiansäästö halogeenilamppuihin verrattuna
- Alhaisemmat ylläpitokustannukset
- Laaja yhteensopivuus muuntajien kanssa

Ominaisuudet

- Helppo asennus halogeenilamppujen tilalle
- Käyttöikä 15 000 tuntia
- Ei UV- eikä infrapunasäteilyä
- Ei sisällä elohopeaa tai muita haitallisia aineita – RoHS-direktiivin mukainen

Käyttökohteet

- Hotellit, museot ja myymälät
- WC-tilat, vastaanottoalueet, näyttelyt ja vitriinit

CorePro LEDcapsule MV

Versions



LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6




LED 25W G9 WW ND 3PF 6 DISC



LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6

Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Product
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Yleistä tietoa

Kanta	G9
Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50-60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

CorePro LEDcapsule MV

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	320 °	2700 K	827	300 lm
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	320 °	2700 K	827	220 lm
929003790602	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	320 °	3000 K	830	220 lm
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	2700 K	827	570 lm

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	3000 K	830	570 lm
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	320 °	2700 K	827	470 lm
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	320 °	3000 K	830	470 lm
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	320 °	2700 K	827	480 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-	2,7 W	25 W
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-	1,9 W	25 W
929003790602	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	-	1,9 W	25 W
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-	3,7 W	40 W
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	-	3,7 W	40 W
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	-	4 W	40 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	88 °C
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	92 °C
929003790602	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	92 °C
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	105 °C
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	105 °C
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	93 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Ei
929003790602	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Ei
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Ei
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Ei
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Ei
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Vain tiettyjen himmentimien kanssa

Mekaaniset tiedot ja runko

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Matta	G9
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Matta	G9
929003790602	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Matta	G9
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	Kapseli

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	Kapseli
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Matta	G9
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Matta	G9
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Matta	G9

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Energiankulutus kWh/1000 h
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-20...+45 °C	3 kWh
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-20...+45 °C	2 kWh
929003790602	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	-20...+45 °C	2 kWh
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	5 kWh
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	5 kWh
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-20...+45 °C	4 kWh
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	-20...+45 °C	4 kWh
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	-20...+45 °C	4 kWh

