La solution de remplacement des capsules halogènes

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Avantages

- Lumière blanche
- Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits
- Compatibilité étendue avec les transformateurs

Fonctions

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses

Application

- Hôtels, musées, magasins
- Toilettes, espaces d'accueil, expositions, vitrines

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Versions

LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6

LED 25W G9 WW ND 3PF 6 DISC

LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Product
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Informations générales	
Culot	G9
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Durée de vie nominale	15.000 h

Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
8720169301757	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	320 degré(s)	2700 K	827	300 lm
8720169301818	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	320 degré(s)	2700 K	827	220 lm
8720169301832	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	320 degré(s)	3000 K	830	220 lm
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	2700 K	827	570 lm
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	3000 K	830	570 lm

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
8720169301856	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	320 degré(s)	2700 K	827	470 lm
8720169301870	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	320 degré(s)	3000 K	830	470 lm
8720169301771	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	320 degré(s)	2700 K	827	480 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
8720169301757	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-	2,7 W	25 W
8720169301818	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-	1,9 W	25 W
8720169301832	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	-	1,9 W	25 W
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Puissance équivalente
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W
8720169301856	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-	3,7 W	40 W
8720169301870	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	-	3,7 W	40 W
8720169301771	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	-	4 W	40 W

Température

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8720169301757	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	88 °C
8720169301818	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	92 °C
8720169301832	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	92 °C
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
8720169301856	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	105 °C
8720169301870	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	105 °C
8720169301771	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	93 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169301757	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Uniquement avec certains variateurs
8720169301818	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Non
8720169301832	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Non
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Non
8720169301856	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Non
8720169301870	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Non
8720169301771	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Uniquement avec certains variateurs

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
8720169301757	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Dépoli	G9
8720169301818	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Dépoli	G9
8720169301832	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Dépoli	G9
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	Capsule

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	Capsule
8720169301856	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Dépoli	G9
8720169301870	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Dépoli	G9
8720169301771	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Dépoli	G9

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
8720169301757	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-20 à +45 °C	3 kWh
8720169301818	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-20 à +45 °C	2 kWh
8720169301832	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	-20 à +45 °C	2 kWh
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	5 kWh
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	5 kWh
8720169301856	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-20 à +45 °C	4 kWh
8720169301870	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	-20 à +45 °C	4 kWh
8720169301771	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	-20 à +45 °C	4 kWh



Lampes CorePro LEDcapsule G9



Lampes CorePro LEDcapsule G9





© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.