



Спеціальний світлодіодний продукт із мережевою напругою з величезним енергозбереженням і ВИСОКОЮ СВІТЛОВІДДАЧЕЮ

CorePro LEDcapsule MV

Спеціальні світлодіоди забезпечують високоякісне світло, щоб стати справжньою заміною спеціальним галогенним лампам (наприклад, G9 і R7S). Вони особливо підходять для робочого освітлення в готелях і ресторанах, а також ідеально підходять для декоративного та зовнішнього застосування. Спеціальна світлодіодна продукція забезпечує величезну економію енергії та мінімізує витрати на технічне обслуговування без будь-яких компромісів щодо якості світла.

Переваги

- До 90 % енергозбереження порівняно з галогеновими лампами
- Нижчі витрати на обслуговування
- Широка сумісність із трансформаторами

CorePro LEDcapsule MV

Характеристики

- Проста модернізація
- Термін служби 15 000 годин
- Світло без ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання
- Не містить ртуті та небезпечних матеріалів — відповідає вимогам директиви RoHS

Застосування

- Готелі, музеї, магазини, туалети, зони прийому, виставки, вітрини

Версії



LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6




LEDcapsule CorePro ND 4,8 60W G9 827



LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6

Розміри



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Product
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Загальна інформація	
Розташування виводів	G9
Цикл перемикання	50 000
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Кут	Корельована	Код	Світловий
		променю (ном.)	колірна температура (ном.)		
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	320 °	2700 K	827	300 lm
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	320 °	2700 K	827	220 lm
929003790602	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	320 °	3000 K	830	220 lm
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	2700 K	827	570 lm
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	3000 K	830	570 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Частота	Споживана	Еквівалент
		мережі	потужність	потужності у ватах
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-	2,7 W	25 W
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-	1,9 W	25 W
929003790602	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	-	1,9 W	25 W
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Кут	Корельована	Код	Світловий
		променю (ном.)	колірна температура (ном.)		
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	320 °	2700 K	827	470 lm
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	320 °	3000 K	830	470 lm
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	320 °	2700 K	827	480 lm

Order Code	Full Product Name	Частота	Споживана	Еквівалент
		мережі	потужність	потужності у ватах
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-	3,7 W	40 W
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	-	3,7 W	40 W
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	-	4 W	40 W

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	88 °C
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	92 °C
929003790602	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	92 °C
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Лише з певними регуляторами яскравості
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Hi
929003790602	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Hi
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Hi
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Hi

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Матовий	G9
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Матовий	G9
929003790602	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Матовий	G9
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	Капсульні
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	Капсульні

Затвердження й застосування


Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	від -20 °C до +45 °C	3 kWh
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	від -20 °C до +45 °C	2 kWh
929003790602	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	від -20 °C до +45 °C	2 kWh
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	5 kWh
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	5 kWh
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	від -20 °C до +45 °C	4 kWh
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	від -20 °C до +45 °C	4 kWh

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	105 °C
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	105 °C
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	93 °C


Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Hi
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Hi
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Лише з певними регуляторами яскравості

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Матовий	G9
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Матовий	G9
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Матовий	G9

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	від -20 °C до +45 °C	4 kWh



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule MV

