



主电压 LED 专用产品可 节约大量能源，提供极高 的光输出

CorePro LEDcapsule MV

这些 LED 专用产品具有出色的照明质量，可以完全替代卤素专用灯（例如 G9 和 R7S）。它尤其适用于酒店和餐厅的工作照明，也极其适合装饰照明和环境照明应用。LED 专用产品可节约大量能源，最大限度地降低维护成本，而且照明效果丝毫不受影响。

优点

- 与卤素灯相比，节能达 90%
- 降低维护成本
- 广泛兼容各类变压器

特点

- 轻松改造
- 使用寿命长达 15,000 小时
- 无 UV 和 IR 的光
- 不含汞和有害材料 – 符合 RoHS

应用

- 酒店、博物馆、商店、盥洗室、接待区、展示会、陈列柜

CorePro LEDcapsule MV

Versions



LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6




LED 25W G9 WW ND 3PF 6 DISC



LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6

二维绘图



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

一般信息	
底盖	G9
切换循环	50,000
标称使用寿命	15,000 小时
灯技术	
光束角度 (标称)	320 °
显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
启动时间 (标称)	0.5 s
机械和外壳	
灯泡外观	磨砂
灯泡外形	G9
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +45°C

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	颜色代码	光通量
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	2700 K	827	300 lm
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	2700 K	827	220 lm
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	2700 K	827	470 lm
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	3000 K	830	470 lm
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	2700 K	827	480 lm

操作和电气

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	功耗	瓦数相当
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	2.7 W	25 W
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	1.9 W	25 W
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	3.7 W	40 W

温度


Order Code	Full Product Name	最大外亮温度 (标称)
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	88 °C
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	92 °C
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	105 °C

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	仅限于使用特定调光器
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	否
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	否

审批和申请

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	3 kWh
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	2 kWh
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	4 kWh
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	4 kWh
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 kWh



Order Code	Full Product Name	功耗	瓦数相当
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	3.7 W	40 W
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 W	40 W

Order Code	Full Product Name	最大外亮温度 (标称)
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	105 °C
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	93 °C

Order Code	Full Product Name	可调光
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	否
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	仅限于使用特定调光器

