



Cenově dostupné řešení LEDspot

CorePro LEDspot LV

Zdroje CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým zdrojům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s patičkami MR16 GU5.3 a jsou navržena pro nahrazení halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Výhody

- Úspora energie až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami
- Nižší náklady na údržbu
- Kompatibilita se širokým spektrem transformátorů

Vlastnosti

- Snadná modernizace
- Životnost 15 000 hodin
- Světlo bez ultrafialové a infračervené složky
- Neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné materiály

Aplikace

- Hotely, restaurace, bary, kavárny, muzea a obchody
- Haly, chodby, schodiště, umývárny, recepce, výstaviště a výkladní skříně

CorePro LEDspot LV

Versions



MASTER LEDspot LV 35W GU5-3
827 36D VLE





LEDspots Corepro SLR 2 MR16
GU5,3



LEDspot GU4 Classic MR11

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5 mm	45 mm

Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

CorePro LEDspot LV

Obecné informace	
Cyklus zapnutí	50 000
Světelně technické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	- Hz
Frekvence sítě	- Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Patice krytky	Nominální životnost
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	GU5.3	15 000 h
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	GU5.3	15 000 h
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	GU5.3	15 000 h
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	GU5.3	15 000 h
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	GU5.3	15 000 h
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	GU5.3	15 000 h
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	GU4	25 000 h

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota		Světelný tok	Svítivost (jmen.)
		chromatičnosti (jmen.)	Kód barvy		
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	2700 K	827	345 lm	650 cd
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4000 K	840	390 lm	750 cd
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	2700 K	827	621 lm	1 400 cd
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	3000 K	830	621 lm	1 400 cd

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota		Světelný tok	Svítivost (jmen.)
		chromatičnosti (jmen.)	Kód barvy		
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	4000 K	840	660 lm	1 500 cd
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2700 K	827	230 lm	560 cd
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2700 K	827	184 lm	400 cd

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba	
		energie	Ekvivalentní příkon
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	4,4 W	35 W
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4,4 W	35 W
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	7 W	50 W
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	7 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba	
		energie	Ekvivalentní příkon
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	7 W	50 W
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2,9 W	20 W
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2,3 W	20 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	85 °C

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	85 °C

CorePro LEDspot LV

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	85 °C
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	85 °C
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	85 °C

Mechanické a materiály



Order Code	Full Product Name	Povrchová	
		úprava žárovky	Tvar žárovky
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	-	MR16
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	-	MR16
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	-	MR16
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	-	MR16

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	75 °C
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	60 °C


Order Code	Full Product Name	Povrchová	
		úprava žárovky	Tvar žárovky
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	-	MR16
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	-	MR16
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	Číré	MR11

Certifikace a použití


Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/
		1000 h
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	5 kWh
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	5 kWh
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	7 kWh
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	7 kWh
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	7 kWh
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	3 kWh
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	3 kWh




CorePro LEDspot LV




Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D



Accent Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D




Beam diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D




Beam diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D



Beam diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D



Beam diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D



Beam diagram - CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D

