



Η προσιτή λύση LEDspot

CorePro LEDspot LV

Οι λαμπτήρες CorePro LEDspots αποτελούν ιδανική λύση για φωτισμό στενής δέσμης και παρέχουν θερμό φως παρόμοιο με των λαμπτήρων αλογόνου. Είναι συμβατοί με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά με βάση MR16 GU5.3, ενώ έχουν σχεδιαστεί ως λύση αντικατάστασης των λαμπτήρων αλογόνου ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Οφέλη

- Θερμό λευκό φως
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 80% σε σχέση με τους λαμπτήρες αλογόνου
- Χαμηλότερο κόστος συντήρησης
- Ευρεία συμβατότητα με μετατροπείς

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη αντικατάσταση
- Διάρκεια ζωής 25.000 έως 45.000 ωρών
- Συμβατός με ένα μεγάλο αριθμό ρυθμιστών έντασης
- Φως χωρίς υπέρυθρη ή υπεριώδη ακτινοβολία
- Χωρίς υδράργυρο και επιβλαβή υλικά

Εφαρμογή

- Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, μουσεία, καταστήματα
- Λόμπι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, τουαλέτες, χώροι υποδοχής, εκθέσεις, προθήκες

CorePro LEDspot LV

Versions





LEDspots Corepro SLR 2 MR16 GU5,3



LEDspot GU4 Classic MR11

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	50,5 mm	45,5 mm

Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

CorePro LEDspot LV

Γενικές πληροφορίες	
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης (ονομ.)	36 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	- Hz
Line Frequency	- Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα	Ονομαστική διάρκεια ζωής
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	GU5.3	15.000 h
30758200	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	GU5.3	15.000 h
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	GU5.3	15.000 h
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	GU5.3	15.000 h
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	GU5.3	15.000 h
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	GU5.3	15.000 h
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	GU5.3	15.000 h
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	GU4	25.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή	Ένταση φωτός (ονομ.)
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	2700 K	827	345 lm	650 cd
30758200	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	2700 K	827	345 lm	650 cd
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4000 K	840	390 lm	750 cd
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	2700 K	827	621 lm	1.400 cd

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή	Ένταση φωτός (ονομ.)
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	3000 K	830	621 lm	1.400 cd
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	4000 K	840	660 lm	1.500 cd
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2700 K	827	230 lm	560 cd
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2700 K	827	184 lm	400 cd

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	4,4 W	35 W
30758200	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	4,4 W	35 W
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4,4 W	35 W
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	7 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	7 W	50 W
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	7 W	50 W
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2,9 W	20 W
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2,3 W	20 W

Θερμοκρασία

CorePro LEDspot LV

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	85 °C
30758200	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	85 °C
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	85 °C
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	85 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	85 °C
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	85 °C
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	75 °C
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	60 °C



Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα	Σχήμα λαμπτήρα
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	-	MR16
30758200	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	-	MR16
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	-	MR16
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	-	MR16


Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα	Σχήμα λαμπτήρα
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	-	MR16
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	-	MR16
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	-	MR16
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	Διαφανές	MR11

Έγκριση και Εφαρμογή


Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
30706300	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	5 kWh
30758200	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	5 kWh
30708700	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	5 kWh
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	7 kWh
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	7 kWh
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	7 kWh
30704900	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	3 kWh
65948600	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	3 kWh




CorePro LEDspot LV




Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LED spot ND
2.9-20W MR16 827 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W
MR16 840 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W
MR16 830 36D



Accent Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W
827 MR11 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND
4.4-35W MR16 840 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.4-35W
MR16 827 36D 5CT


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D




Beam diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D




Beam diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D



Beam diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT



Beam diagram - CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D

