



Доступне рішення LEDspot

CorePro LEDspot LV

CorePro LEDspots ідеально пасують для точкового освітлення та забезпечують тепле світло, подібне до галогенового. Вони сумісні з більшістю існуючих пристроїв із тримачами MR16 GU5.3 і призначені для модернізації галогенових ламп або ламп розжарювання. CorePro LEDspots забезпечують значне енергозбереження та мінімізують витрати на обслуговування.

Переваги

- До 80% енергозбереження порівняно з галогеновими лампами
- Нижчі витрати на обслуговування
- Широка сумісність з трансформаторами

Характеристики

- Проста модернізація
- Термін служби 15 000 годин
- Світло без ультрафіолетового й інфрачервоного випромінювання
- Не містить ртуті та небезпечних матеріалів

Застосування

- Готелі, ресторани, бари, кафе, музеї, магазини
- Вестибюлі, коридори, сходові клітки, вбиральні, приймальні, виставки, вітрини

CorePro LEDspot LV

Версії





LEDspots Corepro SLR 2 MR16 GU5,3



LEDspot GU4 Classic MR11

Розміри



Product	D	C
CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	50,5 mm	45,5 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5 mm	45 mm
CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	50,5 mm	45,5 mm

Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

CorePro LEDspot LV

Загальна інформація	
Цикл перемикання	50 000
Світлотехнічні	
Кут променя (ном.)	36 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	- Hz
Частота мережі	- Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Елементи керування й затемнення	
3 регульованою яскравістю	Hi

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування	
		виводів	Номінальний термін служби
929002494602	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	GU5.3	15 000 година (-н)
929002494652	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	GU5.3	15 000 година (-н)
929002494702	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	GU5.3	15 000 година (-н)
929001904802	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	GU5.3	15 000 година (-н)
929001904902	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	GU5.3	15 000 година (-н)
929001905002	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	GU5.3	15 000 година (-н)
929002494502	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	GU5.3	15 000 година (-н)
929002066402	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	GU4	25 000 година (-н)

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)				Сила світла (ном.)
		Код кольору	Світловий потік	Сила світла		
929002494602	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	2700 K	827	345 lm	650 cd	
929002494652	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	2700 K	827	345 lm	650 cd	
929002494702	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4000 K	840	390 lm	750 cd	
929001904802	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	2700 K	827	621 lm	1 400 cd	

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)				Сила світла (ном.)
		Код кольору	Світловий потік	Сила світла		
929001904902	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	3000 K	830	621 lm	1 400 cd	
929001905002	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	4000 K	840	660 lm	1 500 cd	
929002494502	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2700 K	827	230 lm	560 cd	
929002066402	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2700 K	827	184 lm	400 cd	

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002494602	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	4,4 W	35 W
929002494652	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	4,4 W	35 W
929002494702	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4,4 W	35 W
929001904802	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	7 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929001904902	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	7 W	50 W
929001905002	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	7 W	50 W
929002494502	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2,9 W	20 W
929002066402	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2,3 W	20 W

Температура

CorePro LEDspot LV

Order Code	Full Product Name	Макс. Т-Case (ном.)
929002494602	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	85 °C
929002494652	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	85 °C
929002494702	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	85 °C
929001904802	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	85 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. Т-Case (ном.)
929001904902	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	85 °C
929001905002	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	85 °C
929002494502	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	75 °C
929002066402	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	60 °C





Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002494602	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	-	MR16
929002494652	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	-	MR16
929002494702	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	-	MR16
929001904802	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	-	MR16



Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929001904902	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	-	MR16
929001905002	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	-	MR16
929002494502	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	-	MR16
929002066402	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	Прозорий	MR11

Затвердження й застосування


Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/ 1000 год
929002494602	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	5 kWh
929002494652	CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	5 kWh
929002494702	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	5 kWh
929001904802	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	7 kWh
929001904902	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	7 kWh
929001905002	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	7 kWh
929002494502	CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	3 kWh
929002066402	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	3 kWh




CorePro LEDspot LV




Акцентні діаграми




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D



Accent Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D




Accent Diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT


Діаграми променів




Beam diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D




Beam diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D




Beam diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D



Beam diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT



Beam diagram - CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D

