



LED-spot løsning til en overkommelig pris

CorePro LED-spot 230V GU10

CorePro LED-spots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designet som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

- Varmt hvidt lys
- Op til 80 % energibesparelser sammenlignet med halogenlamper
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Funktioner

- Nem eftermontering
- Levetid på op til 15.000 timer
- Kompatibel med en bred vifte af lysdæmpere
- UV- og IR-frit lys
- Indeholder ikke kvik sølv og farlige materialer - overholder RoHS-direktivet

Anvendelsesområder

- Hoteller, restauranter, barer, caféer, muséer, butikker
- Lobbyer, korridorer, trappeoppgange, toiletter, receptionsområder, udstillinger, udstillingsvinduer

CorePro LED-spot 230V GU10

Versions



PAR16 GU10





CorePro LEDspot MV 25W GU10 830 36D



LEDspots switch EU PAR16 GU11

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

CorePro LED-spot 230V GU10

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	50 mm	61,5 mm

Generelle oplysninger	
Fod	GU10
Skiftcyklus	50.000
Normeret levetid	15.000 t
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur		
			(nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	240 lm
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	230 lm
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	230 lm
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	345 lm
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	355 lm
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	215 lm
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	255 lm
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °	3000 K	830	550 lm
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °	4000 K	840	550 lm
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °	6500 K	865	550 lm
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	350 lm

CorePro LED-spot 230V GU10

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur		Lysstrøm
			(nom.)	Farvekode	
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	345 lm
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 °	3000 K	830	460 lm
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 °	4000 K	840	485 lm
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	225 lm
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	230 lm
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	265 lm
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	275 lm
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	370 lm
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	390 lm
929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	36 °	2700 K	2700/3000/4000	360 lm

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysstyrke (nom.)	Order Code	Full Product Name	Lysstyrke (nom.)
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	500 cd	929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	700 cd
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	500 cd	929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	800 cd
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	500 cd	929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	800 cd
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	700 cd	929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	490 cd
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	700 cd	929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	500 cd
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	470 cd	929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	565 cd
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	545 cd	929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	590 cd
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-	929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	740 cd
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-	929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	770 cd
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-	929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	550 cd
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	700 cd			

Drift og el

CorePro LED-spot 230V GU10

Full Product				
Order Code	Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
929002068302	CorePro LEDspot	50 to 60 Hz	4 W	50 W

Full Product				
Order Code	Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
	4-50W GU10 830 36D DIM			
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	-	4,8 W	50 W

Temperatur

CorePro LED-spot 230V GU10

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Kun med visse lysdæmpere
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Kun med visse lysdæmpere
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Kun med visse lysdæmpere
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Kun med visse lysdæmpere
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Nej
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Nej
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Nej
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Nej
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Nej
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Nej

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Pære finish
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	-
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	60 °C


Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Kun med visse lysdæmpere
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Kun med visse lysdæmpere
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Nej
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Nej
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Nej
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Nej
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Nej
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Nej
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Nej
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Nej
929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Kun med visse lysdæmpere

Order Code	Full Product Name	Pære finish
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-
929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Klar

CorePro LED-spot 230V GU10










Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-	3 kWh
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-	3 kWh
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	-	3 kWh
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-	4 kWh
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-	5 kWh
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-	3 kWh
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-	4 kWh
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-	5 kWh
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-	5 kWh
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-	5 kWh
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-	4 kWh
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-	4 kWh
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-	5 kWh
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-	5 kWh
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-	3 kWh
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-	3 kWh
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-	4 kWh

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-	4 kWh
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-	5 kWh
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-	5 kWh
929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	-20 til +45 °C	5 kWh







CorePro LED-spot 230V GU10




Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 830 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 830 36D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM

CorePro LED-spot 230V GU10


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W
GU10 30CT 36DDIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM



Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND


Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10
827 36D

CorePro LED-spot 230V GU10


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LED-spot 230V GU10


Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

