



Η προσιτή λύση LEDspot

CorePro LEDspot MV

Οι λαμπτήρες CorePro LEDspots αποτελούν ιδανική λύση για φωτισμό στενής δέσμης και παρέχουν θερμό φως παρόμοιο με των λαμπτήρων αλογόνου. Είναι συμβατοί με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση GU10 ή E27, ενώ έχουν σχεδιαστεί ως λύση αντικατάστασης των λαμπτήρων αλογόνου ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Οφέλη

- Θερμό λευκό φως
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 80% σε σχέση με τους λαμπτήρες αλογόνου
- Χαμηλότερο κόστος συντήρησης
- Ευρεία συμβατότητα με μετατροπείς

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη αντικατάσταση
- Διάρκεια ζωής 15,000 ωρών
- Συμβατός με ένα μεγάλο αριθμό ρυθμιστών έντασης
- Φως χωρίς υπέρυθρη ή υπεριώδη ακτινοβολία
- Χωρίς υδράργυρο και επιβλαβή υλικά – Συμβατό με την οδηγία RoHS

Εφαρμογή

- Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, μουσεία, καταστήματα
- Λόμπι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, τουαλέτες, χώροι υποδοχής, εκθέσεις, προθήκες



CorePro LEDspot MV

Versions



LEDspot 50W GU10 830 35D

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm
Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση- κάλυμμα	GU10
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	PAR16

Order Code	Full Product Name	Ονομαστική διάρκεια ζωής
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	15.000 h
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	15.000 h
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	15.000 h
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	15.000 h
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	15.000 h
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	15.000 h
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	15.000 h
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	15.000 h
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	15.000 h
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	15.000 h
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	15.000 h
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	15.000 h
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	15.000 h
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	15.000 h
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	15.000 h
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	15.000 h
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	15.000 h
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	15.000 h
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15.000 h
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	15.000 h
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	15.000 h
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	15.000 h
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	25.000 h
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	25.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 μοίρα(ες)	4000 K	840	240 lm

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 μοίρα(ες)	3000 K	830	230 lm

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Γωνία	Σχετική	Κωδικός	Φωτεινή
		δέσμης	θερμοκρασία		
		(ονομ.)	χρώματος	χρώματος	ροή
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	36 μοίρα(ες)	2700 K	827	230 lm
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 μοίρα(ες)	2700 K	827	345 lm
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	827	355 lm
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	827	215 lm
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	827	255 lm
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 μοίρα(ες)	3000 K	830	550 lm
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 μοίρα(ες)	4000 K	840	550 lm
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 μοίρα(ες)	6500 K	865	550 lm
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 μοίρα(ες)	4000 K	840	350 lm
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 μοίρα(ες)	3000 K	830	345 lm
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 μοίρα(ες)	3000 K	830	460 lm

Order Code	Full Product Name	Γωνία	Σχετική	Κωδικός	Φωτεινή
		δέσμης	θερμοκρασία		
		(ονομ.)	χρώματος	χρώματος	ροή
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 μοίρα(ες)	4000 K	840	485 lm
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	830	225 lm
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	840	230 lm
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	830	265 lm
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	840	275 lm
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	830	370 lm
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	840	390 lm
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 μοίρα(ες)	6500 K	865	390 lm
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	36 μοίρα(ες)	6500 K	865	430 lm
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 μοίρα(ες)	3000 K	830	670 lm
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 μοίρα(ες)	4000 K	840	730 lm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ένταση φωτός (ονομ.)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	500 cd
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	500 cd
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	700 cd
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	700 cd
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	470 cd
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	545 cd
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	700 cd
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	700 cd

Order Code	Full Product Name	Ένταση φωτός (ονομ.)
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	800 cd
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	800 cd
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	490 cd
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	500 cd
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	565 cd
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	590 cd
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	740 cd
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	770 cd
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	770 cd
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	770 cd
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	750 cd
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	750 cd

CorePro LEDspot MV

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

		Κατανάλωση	
Order Code	Full Product Name	ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 W	35 W
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 W	35 W
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 W	35 W
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 W	50 W
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	4,6 W	50 W
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2,7 W	25 W
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	3,5 W	35 W
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	4,9 W	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	4,9 W	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	4,9 W	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 W	50 W
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 W	50 W

		Κατανάλωση	
Order Code	Full Product Name	ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	4,9 W	65 W
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4,9 W	65 W
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	2,7 W	25 W
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	2,7 W	25 W
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3,5 W	35 W
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	3,5 W	35 W
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	4,6 W	50 W
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4,6 W	50 W
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	4,6 W	50 W
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	4,6 W	50 W
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	6,7 W	90 W
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	6,7 W	100 W

Θερμοκρασία

		Μέγιστη θερμ. περιβλήματος	
Order Code	Full Product Name	λειτουργίας (ονομ.)	
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C	
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C	
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C	
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C	
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C	
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C	
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C	
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C	
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C	
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C	
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C	
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C	

		Μέγιστη θερμ. περιβλήματος	
Order Code	Full Product Name	λειτουργίας (ονομ.)	
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C	
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C	
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C	
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C	
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C	
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C	
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C	
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C	
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C	
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	80 °C	
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	75 °C	
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	75 °C	

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Όχι
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Όχι
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Όχι
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Όχι
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Όχι
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Όχι
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Όχι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Όχι
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Όχι
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Όχι
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Όχι
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Όχι
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Όχι
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Όχι
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	Όχι
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	Όχι
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	Όχι
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	-
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	Διαφανές
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	-


Έγκριση και Εφαρμογή


Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-	3 kWh
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-	3 kWh
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	-	3 kWh
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-	4 kWh
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-	5 kWh
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-	3 kWh
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-	4 kWh
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-	5 kWh
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-	5 kWh
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-	4 kWh
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-	4 kWh
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-	5 kWh
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-	5 kWh
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-	3 kWh
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-	3 kWh


CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-	4 kWh
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-	4 kWh
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-	5 kWh
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-	5 kWh
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-	5 kWh
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	-20 °C έως +45 °C	-
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-	7 kWh
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	-	7 kWh







(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°



(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°





(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°


CorePro LEDspot MV




Accent Diagrams



Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D


Accent Diagrams




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 830 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM



Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM


Accent Diagrams




Accent Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND


Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10
830 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
830 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
840 36D DIM




Beam diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10
840 60D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND



Beam diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

