



La solution idéale pour un usage résidentiel

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Avantages

- Idéale pour le résidentiel
- Jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits

Fonctions



- Remplacement simple et rapide
- Durée de vie de 15 000 heures
- IRC 80

Application

- Résidentiel

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm

Informations générales

Culot	GU10
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Durée de vie nominale	15.000 h

Données techniques de l'éclairage

Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16
-------------------	-------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Intensité lumineuse	
				Flux lumineux	(nom.)
8718696730225	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	4000 K	840	240 lm	500 cd
8718696721353	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3000 K	830	230 lm	500 cd
8718696721339	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	2700 K	827	230 lm	500 cd
8718696721377	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	2700 K	827	345 lm	700 cd
8718696752517	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	2700 K	827	355 lm	700 cd
8718696752098	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2700 K	827	215 lm	470 cd
8718696752531	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	2700 K	827	255 lm	545 cd
8719514358850	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4000 K	840	350 lm	700 cd

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux	Intensité lumineuse (nom.)
8719514358836	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	3000 K	830	345 lm	700 cd
8719514308718	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	3000 K	830	460 lm	800 cd
8719514308619	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4000 K	840	485 lm	800 cd
8718696728291	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3000 K	830	225 lm	490 cd
8718696728314	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	4000 K	840	230 lm	500 cd
8718696728338	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3000 K	830	265 lm	565 cd
8718696728352	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4000 K	840	275 lm	590 cd
8718696728376	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	3000 K	830	370 lm	740 cd
8718696728390	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4000 K	840	390 lm	770 cd

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
8718696730225	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 W	35 W	8719514308718	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	4,9 W	65 W
8718696721353	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 W	35 W	8719514308619	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4,9 W	65 W
8718696721339	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 W	35 W	8718696728291	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	2,7 W	25 W
8718696721377	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 W	50 W	8718696728314	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	2,7 W	25 W
8718696752517	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	4,6 W	50 W	8718696728338	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3,5 W	35 W
8718696752098	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2,7 W	25 W	8718696728352	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	3,5 W	35 W
8718696752531	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	3,5 W	35 W	8718696728376	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	4,6 W	50 W
8719514358850	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 W	50 W	8718696728390	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4,6 W	50 W
8719514358836	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 W	50 W				

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)	Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8718696730225	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C	8718696721353	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
			8718696721339	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8718696721377	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
8718696752517	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
8718696752098	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
8718696752531	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
8719514358850	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C
8719514358836	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
8719514308718	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718696730225	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Uniquement avec certains variateurs
8718696721353	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Uniquement avec certains variateurs
8718696721339	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Uniquement avec certains variateurs
8718696721377	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Uniquement avec certains variateurs
8718696752517	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Non
8718696752098	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Non
8718696752531	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Non
8719514358850	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Uniquement avec certains variateurs


Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8718696730225	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 kWh
8718696721353	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 kWh
8718696721339	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 kWh
8718696721377	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 kWh
8718696752517	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh
8718696752098	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	3 kWh
8718696752531	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh
8719514358850	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 kWh
8719514358836	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 kWh
8719514308718	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8719514308619	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
8718696728291	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
8718696728314	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
8718696728338	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
8718696728352	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
8718696728376	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
8718696728390	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8719514358836	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Uniquement avec certains variateurs
8719514308718	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Non
8719514308619	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Non
8718696728291	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Non
8718696728314	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Non
8718696728338	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Non
8718696728352	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Non
8718696728376	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Non
8718696728390	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Non


Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8719514308619	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	5 kWh
8718696728291	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3 kWh
8718696728314	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	3 kWh
8718696728338	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh
8718696728352	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh
8718696728376	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh
8718696728390	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh




90°

60°


Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM




(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°



(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM




Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 840 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 830 36D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 840 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM



Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND


Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM


Beam Diagrams




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10
840 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 830 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 840 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
830 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
827 36D DIM

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

