



A megfizethető LED-es megoldás

CorePro LEDspot MV

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvénnel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Előnyök

- Melegfehér fény
- Akár 80%-os energiamegtakarítás a hagyományos halogén izzókhoz képest
- Alacsonyabb karbantartási költségek
- Kompatibilis a legtöbb transzformátorral

Szolgáltatások

- Közvetlenül lecserélheti a meglévő megoldásokat
- 15 000 órás élettartam
- A fényerő-szabályozók széles skálájával kompatibilis
- UV- és infravörös sugárzástól mentes fény
- Nem tartalmaz higanyt és egyéb veszélyes anyagokat.

Alkalmazás

- Hotelek, éttermek, kocsmák, kávézók, múzeumok, üzletek
- Előterek, folyosók, lépcsőházak, mosdók, recepciók, kiállítóterek, kirakatok

CorePro LEDspot MV

Versions





CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10



LEDspots switch EU PAR16 GU11

Méretezett rajza





Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	50 mm	61,5 mm

Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU10
Kapcsolási ciklus	50 000
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	PAR16

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Névleges élettartam
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	15 000 h
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	15 000 h
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	15 000 h
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	15 000 h
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	15 000 h
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	15 000 h
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	15 000 h
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	15 000 h

Order Code	Full Product Name	Névleges élettartam
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	15 000 h
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	15 000 h
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	15 000 h
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	15 000 h
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	15 000 h
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	15 000 h
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	15 000 h
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	15 000 h

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Névleges élettartam
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	15 000 h
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	15 000 h
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	15 000 h
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15 000 h
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	15 000 h

Order Code	Full Product Name	Névleges élettartam
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	15 000 h
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	15 000 h
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	25 000 h
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	25 000 h

Technikai adatok

		Korrelált színhőmérséklet				
Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	(névleges)	Színkód	Fényáram	Fényerősség (névleges)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 fok	4000 K	840	240 lm	500 cd
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 fok	3000 K	830	230 lm	500 cd
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	36 fok	2700 K	827	230 lm	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 fok	2700 K	827	345 lm	700 cd
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 fok	2700 K	827	355 lm	700 cd
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	36 fok	2700 K	827	355 lm	700 cd
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 fok	2700 K	827	215 lm	470 cd
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 fok	2700 K	827	255 lm	545 cd
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 fok	3000 K	830	550 lm	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 fok	4000 K	840	550 lm	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 fok	6500 K	865	550 lm	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 fok	4000 K	840	350 lm	700 cd
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 fok	3000 K	830	345 lm	700 cd
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 fok	3000 K	830	460 lm	800 cd
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 fok	4000 K	840	485 lm	800 cd
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 fok	3000 K	830	225 lm	490 cd
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 fok	4000 K	840	230 lm	500 cd
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 fok	3000 K	830	265 lm	565 cd
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 fok	4000 K	840	275 lm	590 cd
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 fok	3000 K	830	370 lm	740 cd
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 fok	4000 K	840	390 lm	770 cd
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 fok	6500 K	865	390 lm	770 cd
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	36 fok	2700 K	2700/3000/4000	360 lm	550 cd
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 fok	3000 K	830	670 lm	750 cd
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 fok	4000 K	840	730 lm	750 cd

Működtetés és elektronika

Full Product		Hálózati	Teljesítmény-	
Order Code	Name	frekvencia	Teljesítményfelvétel	egyenérték
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W

Full Product		Hálózati	Teljesítmény-	
Order Code	Name	frekvencia	Teljesítményfelvétel	egyenérték
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Hálózati frekvencia	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Hálózati frekvencia	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	-	4,8 W	50 W
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 to 60 Hz	6,7 W	90 W
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 to 60 Hz	6,7 W	100 W

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	72 °C
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	60 °C
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	75 °C
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	75 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Nem
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	Nem
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Nem
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Nem
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Nem
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Nem
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Nem
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Csak egyes fényerő-szabályozókkal

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Nem
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Nem
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Nem
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Nem
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Nem
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Nem
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Nem
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Nem
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	Nem
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	Nem
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	Nem

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	-
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	-
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Átlátszó
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	-


Tanúsítvány és alkalmazási területek


Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-	3 kWh
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-	3 kWh
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	-	3 kWh
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-	4 kWh
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	-	5 kWh
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-	3 kWh
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-	4 kWh
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-	5 kWh
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-	5 kWh


CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet- tartomány	Energiafogyasztás kWh/ 1000 óra
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-	5 kWh
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-	4 kWh
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-	4 kWh
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-	5 kWh
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-	5 kWh
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-	3 kWh
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-	3 kWh
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-	4 kWh
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-	4 kWh
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-	5 kWh
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-	5 kWh
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-	5 kWh
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	-20 – +45 °C	5 kWh
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-	7 kWh
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	-	7 kWh







(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°



(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°





(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°


CorePro LEDspot MV




Accent Diagrams



Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D 5CT




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 830 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM



Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W
GU10 3CCT 36DDIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Accent Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND


Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D 5CT




Beam diagram - CorePro LEDspot 2.7-25W GU10
830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
830 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W
GU10 3CCT 36DDIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 730lm GU10
840 60D


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND



Beam diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

