



For dine daglige belysningsjobber er CorePro LEDspot mv den perfekte passformen for punktbelysning GU10 og leverer varmt halogenlignende lys

CorePro LEDspot MV

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Fordeler

- Varmhvitt lys
- opptil 80 % energibesparelse sammenlignet med halogenlamper
- Lavere vedlikeholdskostnader

CorePro LEDspot MV

Funksjoner

- Enkelt bytte
- Levetid på 15 000 timer
- Kompatibel med en rekke dimmere
- UV- og IR-fritt lys
- Uten kvikksølv og farlige materialer – i overensstemmelse med RoHS

Søknad

- Hotell- og restaurantnæringen
- Detaljhandel
- Boligområder

Versions




LEDspot 50W GU10 830 35D



LEDspots switch EU PAR16 GU11



Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	50 mm	61,5 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10
Brytersyklus	50 000
Nominell levetid	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 grad(er)	4000 K	840	240 lm
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 grad(er)	3000 K	830	230 lm
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	36 grad(er)	2700 K	827	230 lm
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 grad(er)	2700 K	827	345 lm
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 grad(er)	2700 K	827	355 lm
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 grad(er)	2700 K	827	215 lm
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 grad(er)	2700 K	827	255 lm

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 grad(er)	3000 K	830	550 lm
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 grad(er)	4000 K	840	550 lm
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 grad(er)	6500 K	865	550 lm
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 grad(er)	4000 K	840	350 lm
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 grad(er)	3000 K	830	345 lm
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 grad(er)	3000 K	830	460 lm
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 grad(er)	4000 K	840	485 lm
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 grad(er)	3000 K	830	225 lm
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 grad(er)	4000 K	840	230 lm
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 grad(er)	3000 K	830	265 lm
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 grad(er)	4000 K	840	275 lm
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 grad(er)	3000 K	830	370 lm
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 grad(er)	4000 K	840	390 lm
929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	36 grad(er)	2700 K	2700/3000/4000	360 lm

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysintensitet (nom.)	Order Code	Full Product Name	Lysintensitet (nom.)
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	500 cd	929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	700 cd
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	500 cd	929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	470 cd
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	500 cd	929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	545 cd
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	700 cd	929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Lysintensitet (nom.)
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	700 cd
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	700 cd
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	800 cd
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	800 cd
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	490 cd

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effekten	
			Effektforbruk	som tilsvare
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C

Order Code	Full Product Name	Lysintensitet (nom.)
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	500 cd
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	565 cd
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	590 cd
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	740 cd
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	770 cd
929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	550 cd

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effekten	
			Effektforbruk	som tilsvare
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	-	4,8 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002981002	CorePro LEDspot 4.9–65W GU10 830 36D ND	85 °C
929002981102	CorePro LEDspot 4.9–65W GU10 840 36D ND	85 °C
929001217602	Corepro LEDspot 2.7–25W GU10 830 36D	50 °C
929001217702	Corepro LEDspot 2.7–25W GU10 840 36D	50 °C

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929002065602	CorePro LEDspot 3–35W GU10 840 36D DIM	Kun med bestemte dimmere
929002068202	CorePro LEDspot 3–35W GU10 830 36D DIM	Kun med bestemte dimmere
929002495802	CorePro LEDspot 3–35W GU10 827 36D DIM	Kun med bestemte dimmere
929002495902	CorePro LEDspot 4–50W GU10 827 36D DIM	Kun med bestemte dimmere
929001215232	Corepro LEDspot 4.6–50W GU10 827 36D	Nei
929001217532	Corepro LEDspot 2.7–25W GU10 827 36D	Nei
929001217862	Corepro LEDspot 3.5–35W GU10 827 36D	Nei
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Nei
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Nei
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Nei

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate
929002065602	CorePro LEDspot 3–35W GU10 840 36D DIM	-
929002068202	CorePro LEDspot 3–35W GU10 830 36D DIM	-
929002495802	CorePro LEDspot 3–35W GU10 827 36D DIM	-
929002495902	CorePro LEDspot 4–50W GU10 827 36D DIM	-
929001215232	Corepro LEDspot 4.6–50W GU10 827 36D	-
929001217532	Corepro LEDspot 2.7–25W GU10 827 36D	-
929001217862	Corepro LEDspot 3.5–35W GU10 827 36D	-
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
929002065802	CorePro LEDspot 4–50W GU10 840 36D DIM	-

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929002065602	CorePro LEDspot 3–35W GU10 840 36D DIM	-	3 kWh

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929001217902	Corepro LEDspot 3.5–35W GU10 830 36D	65 °C
929001218002	Corepro LEDspot 3.5–35W GU10 840 36D	65 °C
929001218102	Corepro LEDspot 4.6–50W GU10 830 36D	72 °C
929001218202	Corepro LEDspot 4.6–50W GU10 840 36D	72 °C
929004221002	CorePro LEDspot 4.8–50W GU10 3CCT 36DDIM	60 °C

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929002065802	CorePro LEDspot 4–50W GU10 840 36D DIM	Kun med bestemte dimmere
929002068302	CorePro LEDspot 4–50W GU10 830 36D DIM	Kun med bestemte dimmere
929002981002	CorePro LEDspot 4.9–65W GU10 830 36D ND	Nei
929002981102	CorePro LEDspot 4.9–65W GU10 840 36D ND	Nei
929001217602	Corepro LEDspot 2.7–25W GU10 830 36D	Nei
929001217702	Corepro LEDspot 2.7–25W GU10 840 36D	Nei
929001217902	Corepro LEDspot 3.5–35W GU10 830 36D	Nei
929001218002	Corepro LEDspot 3.5–35W GU10 840 36D	Nei
929001218102	Corepro LEDspot 4.6–50W GU10 830 36D	Nei
929001218202	Corepro LEDspot 4.6–50W GU10 840 36D	Nei
929004221002	CorePro LEDspot 4.8–50W GU10 3CCT 36DDIM	Kun med bestemte dimmere


Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate
929002068302	CorePro LEDspot 4–50W GU10 830 36D DIM	-
929002981002	CorePro LEDspot 4.9–65W GU10 830 36D ND	-
929002981102	CorePro LEDspot 4.9–65W GU10 840 36D ND	-
929001217602	Corepro LEDspot 2.7–25W GU10 830 36D	-
929001217702	Corepro LEDspot 2.7–25W GU10 840 36D	-
929001217902	Corepro LEDspot 3.5–35W GU10 830 36D	-
929001218002	Corepro LEDspot 3.5–35W GU10 840 36D	-
929001218102	Corepro LEDspot 4.6–50W GU10 830 36D	-
929001218202	Corepro LEDspot 4.6–50W GU10 840 36D	-
929004221002	CorePro LEDspot 4.8–50W GU10 3CCT 36DDIM	Matt

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929002068202	CorePro LEDspot 3–35W GU10 830 36D DIM	-	3 kWh

CorePro LEDspot MV


Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	-	3 kWh
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-	4 kWh
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-	5 kWh
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-	3 kWh
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-	4 kWh
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-	5 kWh
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-	5 kWh
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-	5 kWh
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-	4 kWh
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-	4 kWh
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-	5 kWh
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-	5 kWh
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-	3 kWh
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-	3 kWh
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-	4 kWh
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-	4 kWh
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-	5 kWh










Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-	5 kWh
929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	-20 til +45 °C	5 kWh




90°

60°







Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 840 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 830 36D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 840 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 30CT 36DDIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM



Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND


Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM


Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

