



Lampa CorePro LEDspot MV doskonale nadaje się do oświetlenia punktowego GU10 i zapewnia ciepłe światło podobne do światła halogenowego

CorePro LEDspot MV

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

Korzyści

- Światło ciepłobiałe
- oszczędność energii do 80% w porównaniu z lampami halogenowymi
- Niższe koszty konserwacji

CorePro LEDspot MV

Cechy

- Łatwa modernizacja
- Okres eksploatacji 15 000 godzin
- Kompatybilność z wieloma ściemniaczami
- Światło bez promieniowania UV i IR
- Nie zawierają rtęci ani materiałów niebezpiecznych — zgodność z dyrektywą RoHS


Zastosowanie

- Hotele
- Sklepy
- Budynki mieszkalne

Wersje







Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Rysunki techniczne



Product	D	C
LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	50 mm	61,5 mm

Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU10
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR16

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Cykl Przełączania	Nominalny okres eksploatacji
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 000	15 000 h
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 000	15 000 h
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 000	15 000 h
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 000	15 000 h
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 000	15 000 h
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 000	15 000 h
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 000	15 000 h
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 000	15 000 h
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 000	15 000 h
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 000	15 000 h
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 000	15 000 h
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 000	15 000 h
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 000	15 000 h

Order Code	Full Product Name	Cykl Przełączania	Nominalny okres eksploatacji
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 000	15 000 h
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 000	15 000 h
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 000	15 000 h
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 000	15 000 h
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 000	15 000 h
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 000	15 000 h
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 000	15 000 h
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 000	15 000 h
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 000	15 000 h
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	15 000	15 000 h
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	50 000	15 000 h
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 000	25 000 h
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 000	25 000 h

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura			
		Kąt rozsyłu światła (Nom)	barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny Światłość (Nom)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	240 lm 500 cd
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	230 lm 500 cd

CorePro LEDspot MV

		Skorelowana temperatura				
Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny	Światłość (Nom)
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	230 lm	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	345 lm	700 cd
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	355 lm	700 cd
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	36 °	2700 K	827	355 lm	700 cd
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	215 lm	470 cd
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	255 lm	545 cd
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °	3000 K	830	550 lm	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °	4000 K	840	550 lm	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °	6500 K	865	550 lm	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	350 lm	700 cd
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	345 lm	700 cd
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 °	3000 K	830	460 lm	800 cd
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 °	4000 K	840	485 lm	800 cd
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	225 lm	490 cd
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	230 lm	500 cd
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	265 lm	565 cd
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	275 lm	590 cd
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	370 lm	740 cd
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	390 lm	770 cd
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 °	6500 K	865	390 lm	770 cd
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	36 °	3000 K	830	345 lm	700 cd
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	36 °	2700 K	2700/3000/4000	360 lm	550 cd
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 °	3000 K	830	670 lm	750 cd
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 °	4000 K	840	730 lm	750 cd

Eksploatacja i połączenie elektryczne

			Zużycie	Równoważna				Zużycie	Równoważna
Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii	energii	moc w watach	Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii	energii	moc w watach
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W	75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W	30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W	30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W	30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W	35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W	35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W	30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W
					30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	50 to 60 Hz	4,7 W	50 W
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	-	4,8 W	50 W
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 to 60 Hz	6,7 W	90 W
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 to 60 Hz	6,7 W	100 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	72 °C
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	75 °C
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	60 °C
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	75 °C
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	75 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Tylko z niektórymi ściemniaczami
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Tylko z niektórymi ściemniaczami
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Tylko z niektórymi ściemniaczami
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Tylko z niektórymi ściemniaczami
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Nie
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	Nie
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Nie
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Nie
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Nie
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Nie
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Tylko z niektórymi ściemniaczami
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Tylko z niektórymi ściemniaczami
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Nie
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Nie
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Nie
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Nie
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Nie

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Nie
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Nie
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Nie
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	Nie
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Tylko z niektórymi ściemniaczami
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	Nie
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	Nie

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	-
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	-
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	-
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Przezroczyste
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	-


Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/ 1000 h
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-	3 kWh
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-	3 kWh
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	-	3 kWh
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-	4 kWh
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-	5 kWh
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	-	5 kWh
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-	3 kWh
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-	4 kWh
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-	5 kWh
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-	5 kWh
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/ 1000 h
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-	4 kWh
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-	4 kWh
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-	5 kWh
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-	5 kWh
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-	3 kWh
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-	3 kWh
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-	4 kWh
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-	4 kWh
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-	5 kWh
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-	5 kWh
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-	5 kWh


CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
42063200	LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	-	5 kWh
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Od -20°C do +45°C	5 kWh
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-	7 kWh
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	-	7 kWh




90°


60°




(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°



(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°





(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°


CorePro LEDspot MV




Accent Diagrams



Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D


Accent Diagrams




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 830 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM



Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W
GU10 3CCT 36DDIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Accent Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D



Accent Diagram - LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND


Rozsył



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D


Rozsył




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM




Beam diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D


Rozsył




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM




Beam diagram - LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND



Beam diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

