



Solução LEDspot acessível

CorePro LEDspot MV

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halógeno. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halógeno ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Benefícios

- Luz branca quente
- Poupança de energia até 80% em comparação com lâmpadas de halógeno
- Custos de manutenção mais baixos
- Maior compatibilidade com transformadores

Características

- Substituição fácil
- Duração de 15.000 horas
- Compatível com uma vasta gama de reguladores
- Luz sem UV nem IV
- Sem mercúrio nem materiais perigosos

Aplicação

- Hotéis, restaurantes, bares, cafés, museus, lojas
- Átrios, corredores, escadas, casas de banho, áreas de recepção, exposições, arcas expositoras

CorePro LEDspot MV

Versions





CorePro LEDspot MV 25W GU10 830 36D



LEDspots switch EU PAR16 GU11

Desenho dimensional





Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	50 mm	61,5 mm

Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Informações gerais

Casquilho	GU10
Ciclo de comutação	50.000

Caraterísticas técnicas da luz

Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Características mecânicas e compartimento

Formato da lâmpada	PAR16
--------------------	-------

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	15.000 h
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	15.000 h
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	15.000 h
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	15.000 h
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	15.000 h
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	15.000 h
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	15.000 h
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	15.000 h

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	15.000 h
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	15.000 h
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	15.000 h
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	15.000 h
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	15.000 h
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	15.000 h
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	15.000 h
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	15.000 h

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	15.000 h
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	15.000 h
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	15.000 h
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15.000 h
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	15.000 h

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	15.000 h
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	15.000 h
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	25.000 h
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	25.000 h

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe (Nom.)	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Código da cor	Fluxo Luminoso (Nom.)	Intensidade luminosa (Nom.)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	240 lm	500 cd
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	230 lm	500 cd
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	230 lm	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	345 lm	700 cd
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	355 lm	700 cd
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	36 °	2700 K	827	355 lm	700 cd
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	215 lm	470 cd
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	255 lm	545 cd
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °	3000 K	830	550 lm	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °	4000 K	840	550 lm	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °	6500 K	865	550 lm	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	350 lm	700 cd
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	345 lm	700 cd
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 °	3000 K	830	460 lm	800 cd
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 °	4000 K	840	485 lm	800 cd
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	225 lm	490 cd
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	230 lm	500 cd
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	265 lm	565 cd
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	275 lm	590 cd
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	370 lm	740 cd
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	390 lm	770 cd
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 °	6500 K	865	390 lm	770 cd
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	36 °	2700 K	2700/3000/4000	360 lm	550 cd
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 °	3000 K	830	670 lm	750 cd
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 °	4000 K	840	730 lm	750 cd

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Frequência de linha	Consumo de Energia	Potência equivalente
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Frequência de linha	Consumo de Energia	Potência equivalente
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Frequência de linha	Consumo de Energia	Potência equivalente
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Frequência de linha	Consumo de Energia	Potência equivalente
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	-	4,8 W	50 W
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 to 60 Hz	6,7 W	90 W
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 to 60 Hz	6,7 W	100 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	72 °C
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	60 °C
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	75 °C
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	75 °C

Controlos e regulação

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Regulável
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Apenas com reguladores específicos
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Apenas com reguladores específicos
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Apenas com reguladores específicos
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Apenas com reguladores específicos
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Não
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	Não
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Não
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Não
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Não
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Não
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Não
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Apenas com reguladores específicos

Order Code	Full Product Name	Regulável
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Apenas com reguladores específicos
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Não
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Não
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Não
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Não
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Não
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Não
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Não
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Não
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	Não
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Apenas com reguladores específicos
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	Não
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	Não

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	-
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	-
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Transparente
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	-


Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Consumo de energia kWh/1000 h
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-	3 kWh
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-	3 kWh
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	-	3 kWh
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-	4 kWh
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Consumo de energia kWh/1000 h
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	-	5 kWh
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-	3 kWh
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-	4 kWh
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-	5 kWh
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-	5 kWh


CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente	Consumo de energia kWh/ 1000 h
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-	5 kWh
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-	4 kWh
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-	4 kWh
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-	5 kWh
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-	5 kWh
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-	3 kWh
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-	3 kWh
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-	4 kWh
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-	4 kWh
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-	5 kWh
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-	5 kWh
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-	5 kWh
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	-20 a +45 °C	5 kWh
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-	7 kWh
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	-	7 kWh




90°


60°




(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°



(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°





(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°


CorePro LEDspot MV




Accent Diagrams



Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D


Accent Diagrams




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 830 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 830 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 840 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM



Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W
GU10 3CCT 36DDIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM

CorePro LEDspot MV


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Accent Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND


Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10
830 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 830 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 840 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
830 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W
GU10 3CCT 36DDIM




Beam diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10
840 60D


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND



Beam diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

