



Pentru lucrările dumneavoastră de iluminat de zi cu zi, CorePro LEDspot MV este perfectă pentru iluminarea de tip spot GU10 și oferă o lumină caldă asemănătoare cu halogenul

CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

CorePro LEDspot MV

Beneficii

- Lumină albă caldă
- Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparație cu lămpile cu halogen
- Costuri de întreținere reduse

Caracteristici

- Montare simplă pe vechile instalații
- Durată de viață de 15.000 de ore
- Compatibil cu o gamă extinsă de dimmere
- Lumină fără UV și IR
- Fără mercur și materiale periculoase - în conformitate cu RoHS

Cerere

- Industria hotelieră
- Retail
- Domeniu rezidențial

Versions



PAR16 GU10



LEDspot 50W GU10 830 35D






LEDspots switch EU PAR16 GU11



LEDspots MV PAR16 GU10

CorePro LEDspot MV

Cote




Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	50 mm	61,5 mm

CorePro LEDspot MV

Cote



Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GU10
Ciclu de comutare	50.000
Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	PAR16

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Durată de viață nominală
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	15.000 ore
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	15.000 ore
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	15.000 ore
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	15.000 ore
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	15.000 ore
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	15.000 ore
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	15.000 ore
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	15.000 ore
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	15.000 ore
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	15.000 ore
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	15.000 ore
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	15.000 ore
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	15.000 ore

Order Code	Full Product Name	Durată de viață nominală
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	15.000 ore
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	15.000 ore
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	15.000 ore
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	15.000 ore
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	15.000 ore
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	15.000 ore
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15.000 ore
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	15.000 ore
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	15.000 ore
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	15.000 ore
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	25.000 ore
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	25.000 ore

Date tehnice lumină

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție		Temperatură de culoare		Intensitate luminoasă	
		luminoasă (nom.)		corelată (nom.)		Flux luminos (nom.)	
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 °		4000 K		240 lm 500 cd	
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 °		3000 K		230 lm 500 cd	
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	36 °		2700 K		230 lm 500 cd	
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 °		2700 K		345 lm 700 cd	
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °		2700 K		355 lm 700 cd	
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	36 °		2700 K		355 lm 700 cd	
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °		2700 K		215 lm 470 cd	
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °		2700 K		255 lm 545 cd	
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °		3000 K		550 lm -	
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °		4000 K		550 lm -	
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °		6500 K		550 lm -	
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 °		4000 K		350 lm 700 cd	
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 °		3000 K		345 lm 700 cd	
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 °		3000 K		460 lm 800 cd	
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 °		4000 K		485 lm 800 cd	
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °		3000 K		225 lm 490 cd	
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °		4000 K		230 lm 500 cd	
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °		3000 K		265 lm 565 cd	
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °		4000 K		275 lm 590 cd	
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °		3000 K		370 lm 740 cd	
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °		4000 K		390 lm 770 cd	
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 °		6500 K		390 lm 770 cd	
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	36 °		2700 K		2700/3000/4000 360 lm 550 cd	
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 °		3000 K		670 lm 750 cd	
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 °		4000 K		730 lm 750 cd	

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de		Echivalent
		Frecvență linie	curent	
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-

Order Code	Full Product Name	Consum de		Echivalent
		Frecvență linie	curent	
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Frecvență linie	Consum de curent	Echivalent putere
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	-	4,8 W	50 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	72 °C
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Numai cu anumite variatoare
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Numai cu anumite variatoare
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Numai cu anumite variatoare
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Numai cu anumite variatoare
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Nu
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	Nu
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Nu
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Nu
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Nu
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Nu
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Nu
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Numai cu anumite variatoare

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Frecvență linie	Consum de curent	Echivalent putere
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 to 60 Hz	6,7 W	90 W
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 to 60 Hz	6,7 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	60 °C
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	75 °C
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	75 °C

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Numai cu anumite variatoare
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Nu
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Nu
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Nu
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Nu
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Nu
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Nu
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Nu
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Nu
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	Nu
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Numai cu anumite variatoare
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	Nu
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	Nu

CorePro LEDspot MV


Order Code	Full Product Name	Finisaj bec
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	-
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	-
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Transparent
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	-

Aprobare și aplicație


Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/1000 h
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-	3 kWh
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-	3 kWh
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	-	3 kWh
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-	4 kWh
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-	5 kWh
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	-	5 kWh
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-	3 kWh
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-	4 kWh
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-	5 kWh
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-	5 kWh
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-	5 kWh
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-	4 kWh
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-	4 kWh
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-	5 kWh
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-	5 kWh
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-	3 kWh











Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/1000 h
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-	3 kWh
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-	4 kWh
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-	4 kWh
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-	5 kWh
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-	5 kWh
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-	5 kWh
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	De la -20 până la +45 °C	5 kWh
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-	7 kWh
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	-	7 kWh




90°

60°







CorePro LEDspot MV




Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 840 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 830 36D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W
GU10 30CT 36DDIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 730lm GU10
840 60D



Accent Diagram - CorePro LEDspot 670lm GU10
830 60D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND




Beam diagram - CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D



Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W
GU10 30CT 36DDIM




Beam diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10
840 60D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND



Beam diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10
830 60D

