



CorePro LEDspot MV passar perfekt för GU10-spotbelysning och ger varmt halogenlikt ljus för dagliga belysningsbehov

CorePro LEDspot MV

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. Dessa GU10 LED-spottar kan användas i de flesta armaturer med GU10 LED-sockel och är avsedda som ersättning för halogen- eller glödlampsspottar. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

Fördelar

- Varmvitt ljus
- Upp till 80 % lägre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
- Lägre underhållskostnader

CorePro LEDspot MV

Funktioner

- Enkelt eftermontering
- 15 000 timmars livslängd
- Kompatibel med ett stort urval av dimmers
- UV- och IR-fritt ljus
- Fri från kvicksilver och andra skadliga ämnen – RoHS-kompatibel

Användning

- Hotell och restaurang
- Butiker
- Bostadsområden

Versions



LEDspotMV GU10 MR16 ND




LEDspot 50W GU10 830 35D



LEDspots switch EU PAR16 GU11



Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	50 mm	61,5 mm

Allmän information

Sockel	GU10
Driftcykel	50 000
Nominell livslängd	15 000 h

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s

Mekanik och armaturhus

Lampform	PAR16
----------	-------

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	240 lm
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	230 lm
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	230 lm
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	345 lm
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	355 lm
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	215 lm
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	255 lm

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °	3000 K	830	550 lm
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °	4000 K	840	550 lm
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °	6500 K	865	550 lm
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	350 lm
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	345 lm
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 °	3000 K	830	460 lm
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 °	4000 K	840	485 lm
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	225 lm
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	230 lm
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	265 lm
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	275 lm
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	370 lm
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	390 lm
929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	36 °	2700 K	2700/3000/4000	360 lm

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusstyrka (nom)	Order Code	Full Product Name	Ljusstyrka (nom)
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	500 cd	929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	700 cd
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	500 cd	929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	470 cd
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	500 cd	929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	545 cd
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	700 cd	929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Ljusstyrka (nom)
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	700 cd
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	700 cd
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	800 cd
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	800 cd
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	490 cd

Order Code	Full Product Name	Ljusstyrka (nom)
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	500 cd
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	565 cd
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	590 cd
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	740 cd
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	770 cd
929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	550 cd

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektförbrukning	Motsvarande effekt
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W	50 to 60 Hz	4 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektförbrukning	Motsvarande effekt
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	-	4,8 W	50 W

Temperatur

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	60 °C

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Endast med särskilda dimmers
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Endast med särskilda dimmers
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Endast med särskilda dimmers
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Endast med särskilda dimmers
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Nej
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Nej
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Nej
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Nej
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Nej
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Endast med särskilda dimmers
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Endast med särskilda dimmers
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Nej
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Nej
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Nej
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Nej
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Nej
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Nej
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Nej
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Nej
929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Endast med särskilda dimmers

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans ytbehandling
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	-
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-


Order Code	Full Product Name	Ljuskällans ytbehandling
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-
929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Klar

Användning och godkännande

CorePro LEDspot MV


Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-	3 kWh
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-	3 kWh
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	-	3 kWh
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-	4 kWh
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	-	5 kWh
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-	3 kWh
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-	4 kWh
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-	5 kWh
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-	5 kWh
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-	5 kWh
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-	4 kWh
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-	4 kWh
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-	5 kWh
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-	5 kWh
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-	3 kWh
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-	3 kWh
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-	4 kWh










Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-	4 kWh
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-	5 kWh
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-	5 kWh
929004221002	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	-20 till +45 °C	5 kWh




90°

60°







Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 830 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot MV


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W
GU10 30CT 36DDIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM



Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND


Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10
827 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10
830 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 840 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
830 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W
GU10 3CCT 36DDIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM


Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

