



# Ekonomik LEDspot çözümü

## CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot'lar spot aydınlatma içi mükemmeldir ve halojen benzeri bir ışık sağlar. Bu ürünler GU10 ya da E14 duylu mevcut armatürle uyumludur ve halojen ya da enkandesan spotların değişimi için tasarlanmıştır. LED lambalar büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini minimuma indirir.

### Faydaları

- Sarı ışık
- Halojen lambalarla karşılaştırıldığında %80'e varan enerji tasarrufu
- Daha düşük bakım giderleri
- Trafolarla uyumlu

### Özellikler

- Kolay dönüşüm
- 15.000 saatlik kullanım ömrü
- Dimmer anahtarların büyük bölümüyle uyumlu
- UV ve IR yaymaz
- Cıva ve tehlikeli maddeler içermez

### Uygulama

- Oteller, restoranlar, barlar, kafeler, müzeler, mağazalar
- Lobiler, koridorlar, merdivenler, duşlar, resepsiyon alanları, sergiler, teşhir kabinleri

# CorePro LEDspot MV

## Versions





PAR16 GU10



LEDspotMV GU10 MR16 ND

## Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm

# CorePro LEDspot MV

## Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	GU10
Anahtar Döngüsü	50.000
Nominal kullanım ömrü	15.000 h

## Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	36 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

## Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

## Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	PAR16
--------------	-------

## Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı (Nom)	Işık Yoğunluğu
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	2700 K	827	345 lm	700 cd
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	2700 K	827	355 lm	700 cd
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4000 K	840	350 lm	700 cd
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	3000 K	830	345 lm	700 cd
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	3000 K	830	460 lm	800 cd
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4000 K	840	485 lm	800 cd

## Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 W	50 W
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	4,6 W	50 W
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 W	50 W
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	4,9 W	65 W
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4,9 W	65 W

## Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	72 °C
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C


## Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Yalnızca belirli karartıcılarla
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	Hayır
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Yalnızca belirli karartıcılarla



Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Yalnızca belirli karartıcılarla
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Hayır
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Hayır

## Onay ve Uygulama


Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 kWh
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	5 kWh
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 kWh
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 kWh
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	5 kWh
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	5 kWh




# CorePro LEDspot MV




## Accent Diagrams



Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W  
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W  
GU10 827 36D 5CT




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W  
GU10 827 36D DIM


## Accent Diagrams



Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W  
GU10 840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W  
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W  
GU10 840 36D ND


## Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W  
GU10 840 36D ND




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W  
GU10 827 36D 5CT




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10  
830 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10  
840 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10  
827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W  
GU10 830 36D ND

## CorePro LEDspot MV

