



Для повсякденного освітлення **CorePro LEDspot MV** ідеально пасують для точкового освітлення **GU10** і забезпечує тепле галогенове світло.

CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspots ідеально пасують для точкового освітлення та забезпечують тепле світло, подібне до галогенового. Ці світлодіодні точкові світильники GU10 сумісні з більшістю існуючих пристроїв зі світлодіодною основою GU10 і призначені для модернізації галогенових ламп або ламп розжарювання. CorePro LEDspots забезпечують значне енергозбереження та мінімізують витрати на обслуговування.

Переваги

- Тепле біле світло
- До 80% енергозбереження порівняно з галогеновими лампами
- Нижчі витрати на обслуговування

CorePro LEDspot MV

Характеристики

- Проста модернізація
- Термін служби 15 000 годин
- Сумісність із широким спектром регуляторів яскравості
- Світло без ультрафіолетового й інфрачервоного випромінювання
- Не містить ртуті та небезпечних матеріалів — відповідає вимогам директиви RoHS

Застосування

- Готелі
- Крамниці
- Житлові будинки

Версії




LEDspotMV GU10 MR16 ND



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10



Розміри



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm
Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Розміри



Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	GU10
Цикл перемикання	50 000

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

Механічні деталі й корпус

Форма лампи	PAR16
-------------	-------

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Номінальний термін служби
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	15 000 година (-н)
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	15 000 година (-н)
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	15 000 година (-н)
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	15 000 година (-н)
929001215252	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	15 000 година (-н)
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	15 000 година (-н)
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	15 000 година (-н)
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	15 000 година (-н)
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	15 000 година (-н)
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	15 000 година (-н)
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	15 000 година (-н)
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	15 000 година (-н)
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	15 000 година (-н)
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	15 000 година (-н)
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	15 000 година (-н)
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	15 000 година (-н)
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	15 000 година (-н)
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	15 000 година (-н)
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15 000 година (-н)
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	15 000 година (-н)
929001218302	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	15 000 година (-н)
929001218308	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	15 000 година (-н)
929002466702	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	25 000 година (-н)
929002466802	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	25 000 година (-н)

Світлотехнічні (1/2)

Order Code	Full Product Name	Кут променю (ном.)	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	240 lm
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	230 lm
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	230 lm
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	345 lm
929001215252	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	36 °	2700 K	827	355 lm
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	215 lm
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	255 lm
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °	3000 K	830	550 lm
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °	4000 K	840	550 lm
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °	6500 K	865	550 lm
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	350 lm
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	345 lm
929002981002	CorePro LEDspot	36 °	3000 K	830	460 lm

Order Code	Full Product Name	Кут променю (ном.)	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
	4.9-65W GU10 830 36D ND				
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 °	4000 K	840	485 lm
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	225 lm
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	230 lm
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	265 lm
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	275 lm
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	370 lm
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	390 lm
929001218302	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 °	6500 K	865	390 lm
929001218308	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	36 °	6500 K	865	430 lm
929002466702	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 °	3000 K	830	670 lm
929002466802	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 °	4000 K	840	730 lm

CorePro LEDspot MV

Світлотехнічні (2/2)

Order Code	Full Product Name	Сила світла (ном.)
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	500 cd
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	500 cd
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	500 cd
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	700 cd
929001215252	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	700 cd
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	470 cd
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	545 cd
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	700 cd
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	700 cd

Order Code	Full Product Name	Сила світла (ном.)
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	800 cd
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	800 cd
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	490 cd
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	500 cd
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	565 cd
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	590 cd
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	740 cd
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	770 cd
929001218302	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	770 cd
929001218308	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	770 cd
929002466702	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	750 cd
929002466802	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	750 cd

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 W	35 W
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 W	35 W
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 W	35 W
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 W	50 W
929001215252	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	4,6 W	50 W
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2,7 W	25 W
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	3,5 W	35 W
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	4,9 W	-
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	4,9 W	-
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	4,9 W	-
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 W	50 W
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	4,9 W	65 W
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4,9 W	65 W
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	2,7 W	25 W
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	2,7 W	25 W
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3,5 W	35 W
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	3,5 W	35 W
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	4,6 W	50 W
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4,6 W	50 W
929001218302	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	4,6 W	50 W
929001218308	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	4,6 W	50 W
929002466702	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	6,7 W	90 W
929002466802	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	6,7 W	100 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
929001215252	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	72 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
929001218302	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C
929001218308	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	80 °C
929002466702	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	75 °C
929002466802	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	75 °C

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Лише з певними регуляторами яскравості
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Лише з певними регуляторами яскравості
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Лише з певними регуляторами яскравості
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Лише з певними регуляторами яскравості
929001215252	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	Hi
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Hi
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Hi
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Hi
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Hi
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Hi
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Лише з певними регуляторами яскравості
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Лише з певними регуляторами яскравості

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Hi
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Hi
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Hi
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Hi
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Hi
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Hi
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Hi
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Hi
929001218302	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	Hi
929001218308	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	Hi
929002466702	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	Hi
929002466802	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	Hi

Механічні деталі й корпус


Order Code	Full Product Name	Обробка лампи
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	-
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-
929001215252	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	-
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-
929001218302	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-
929001218308	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	Прозорий
929002466702	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-
929002466802	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	-

Затвердження й застосування


CorePro LEDspot MV











Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	-	3 kWh
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	-	3 kWh
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	-	3 kWh
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	-	4 kWh
929001215252	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	-	5 kWh
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	-	3 kWh
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	-	4 kWh
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-	5 kWh
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-	5 kWh
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-	5 kWh
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	-	4 kWh
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	-	4 kWh
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	-	5 kWh
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	-	5 kWh
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	-	3 kWh
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	-	3 kWh
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	-	4 kWh
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	-	4 kWh
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	-	5 kWh
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	-	5 kWh
929001218302	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-	5 kWh
929001218308	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	від -20 °C до +45 °C	-
929002466702	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-	7 kWh
929002466802	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	-	7 kWh




90°

60°







Акцентні діаграми




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D 5CT




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 840 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 830 36D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 865 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM


Акцентні діаграми




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM




Accent Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10
840 60D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10
830 60D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND


Діаграми променів




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND




Beam diagram - CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT




Beam diagram - CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D



Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM


Діаграми променів




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
840 36D DIM




Beam diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10
840 60D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10
827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND



Beam diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10
830 60D

