



CorePro LED-lysrør - den prisvenlige måde at installere eller udskifte T8 LED- lysrør på

CorePro LEDtube EM/230V

CorePro LEDtube er en LED-løsning, der gør det muligt at udskifte T8-lysstofrør til en overkommelig pris. Core-seriens LED-lysrør har ikke kun en lav startinvestering, men LED-energieffektiviteten giver ligeledes øjeblikkelige besparelser, som du kan regne med over en lang og pålidelig levetid. Løsningen har den samme størrelse og lysfordeling som lysstofrør, og du vil derfor aldrig kunne kende forskel. Der er to måder at installere disse LED-lysrør på: Udskift ledninger på dit eksisterende lysstofrør-armatur, så CorePro LED-lysrør fungerer direkte på 230V. Eller udskift blot lysstofrørets tænder med en LED-tænder, der kan anvendes sammen med dine elektromagnetiske forkoblinger.

Fordele

- Nem installation – eftermontering eller kabelomlægning
- Samme udseende og følelse som lysstofrør
- Minimerer vedligeholdelsesomkostningerne, da de holder dobbelt så længe som lysstofrør, hvilket dermed reducerer omkostninger forbundet med udskiftning
- Optimerede energibesparelser – omkring 50 % højere end med alternativer som lysstofrør

Funktioner

- Et energiforbrug på kun 50 % sammenlignet med et normalt lysstofrør.
- Dobbelt så lang levetid som lysstofrør
- Valg af farve: 4000 K og 6500 K
- Den rigtige pasform – 600 mm/1200 eller 1500 mm
- Mange anvendelsesområder

Anvendelsesområder


- Kontorer
- Banker
- Uddannelse
- Supermarkeder og store detailbutikker
- Lysreklamer

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRK: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer, hvor lamperne anvendes, afhænger af installationsdesignet.
- Installation skal udføres i henhold til installationsdiagrammerne, der følger med lampen eller er tilgængelige online. Installation skal udføres af en autoriseret fagmand.

Målskitse

CorePro LEDtube EM/230V



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.762,6 mm	1.769,7 mm	1.776,8 mm
CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	25,8 mm	28 mm	1.762,6 mm	1.769,7 mm	1.776,8 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Målskitse

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Generelle oplysninger	
Fod	G13
Skiftcyklus	200.000
Normeret levetid	50.000 t
Lys teknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	T8

Lys teknisk

		Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)		Lysstrøm
Order Code	Full Product Name		Farvekode		
929003561802	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	160 °	6500 K	865	3.100 lm
929003584702	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	160 °	3000 K	830	2.900 lm
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	240 °	6500 K	865	2.000 lm
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	240 °	4000 K	840	2.000 lm
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	240 °	6500 K	865	2.700 lm
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	240 °	4000 K	840	2.700 lm
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	240 °	4000 K	840	900 lm
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	240 °	6500 K	865	900 lm
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	240 °	4000 K	840	1.800 lm
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	240 °	6500 K	865	1.800 lm
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	240 °	4000 K	840	800 lm
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	240 °	6500 K	865	800 lm
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	240 °	4000 K	840	2.200 lm
929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	240 °	6500 K	865	2.200 lm
929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	240 °	3000 K	830	750 lm
929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	240 °	3000 K	830	1.700 lm

CorePro LEDtube EM/230V

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur		
			(nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	240 °	3000 K	830	2.050 lm
929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	240 °	3000 K	830	850 lm
929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	240 °	3000 K	830	1.850 lm
929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	240 °	3000 K	830	2.500 lm
929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	240 °	3000 K	830	2.250 lm
929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	240 °	4000 K	840	2.400 lm
929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	240 °	6500 K	865	2.400 lm
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	240 °	3000 K	830	3.320 lm
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	240 °	4000 K	840	3.500 lm
929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	240 °	6500 K	865	3.500 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømforgbrug	Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømforgbrug
929003561802	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	50 to 60 Hz	21 W	929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	50 to 60 Hz	20 W
929003584702	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	50 to 60 Hz	21 W	929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	50 to 60 Hz	20 W
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	50 to 60 Hz	18 W	929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 to 60 Hz	8 W
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	50 to 60 Hz	18 W	929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	50 to 60 Hz	15,5 W
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	50 to 60 Hz	24 W	929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	50 to 60 Hz	20 W
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	50 to 60 Hz	24 W	929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	50 to 60 Hz	8 W
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W	929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	50 to 60 Hz	18 W
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W	929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	50 to 60 Hz	24 W
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	50 to 60 Hz	15,5 W	929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	-	17,7 W
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	50 to 60 Hz	15,5 W	929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	-	17,7 W
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W	929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	-	17,7 W
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W				

CorePro LEDtube EM/230V

Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømförbruk
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	-	25,9 W
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	-	25,9 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929003561802	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	60 °C
929003584702	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	60 °C
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	60 °C
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	60 °C
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	60 °C
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	60 °C
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	50 °C
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	50 °C
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	60 °C
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	60 °C
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 °C
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 °C
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømförbruk
929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	-	25,9 W

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	60 °C
929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 °C
929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	60 °C
929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	60 °C
929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	50 °C
929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	60 °C
929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	60 °C
929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	55 °C
929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	55 °C
929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	55 °C
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	55 °C
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	55 °C
929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	55 °C



Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929003561802	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	-20 °C til +45 °C	21 kWh
929003584702	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	-20 °C til +45 °C	21 kWh
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	-20 til +45 °C	18 kWh
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	-20 til +45 °C	18 kWh
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	-20 til +45 °C	24 kWh
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	-20 til +45 °C	24 kWh
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	-20 til +45 °C	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	-20 til +45 °C	16 kWh
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	-20 til +45 °C	16 kWh
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	-20 til +45 °C	20 kWh
929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	-20 til +45 °C	20 kWh
929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	-20 til +45 °C	8 kWh
929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	-20 til +45 °C	16 kWh
929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	-20 til +45 °C	20 kWh

CorePro LEDtube EM/230V

			Energiforbrug
Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	kWh/1000 t.
929003577402	CorePro LEDtube	-20 til +45 °C	8 kWh
	600mm HO 8W		
	830 T8		
929003577532	CorePro LEDtube	-20 til +45 °C	18 kWh
	1200mm HO 18W		
	830 T8		
929003577632	CorePro LEDtube	-20 til +45 °C	24 kWh
	1500mm HO 24W		
	830 T8		
929003746102	CorePro LEDtube	-20 til +45 °C	18 kWh
	1200mm UO 17.7W		
	830 T8		
929003746202	CorePro LEDtube	-20 til +45 °C	18 kWh
	1200mm UO 17.7W		
	840 T8		
929003746302	CorePro LEDtube	-20 til +45 °C	18 kWh
	1200mm UO 17.7W		
	865 T8		
929003746402	CorePro LEDtube	-20 til +45 °C	26 kWh
	1500mm UO 25.9W		
	830 T8		
929003746502	CorePro LEDtube	-20 til +45 °C	26 kWh
	1500mm UO 25.9W		
	840 T8		
929003746602	CorePro LEDtube	-20 til +45 °C	26 kWh
	1500mm UO 25.9W		
	865 T8		



CorePro LEDtube EM/230V

