



Edullinen tapa korvata perinteiset T8-loisteputket tai LED-putket

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Philips CorePro LEDtube -valoputkilla voidaan korvata perinteiset loisteputket tai vanhat LED-valoputket suoraan. Philips CorePro -LED-putkilla on korkea energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä, joten ne säästävät energiaa ja rahaa ja maksavat itsensä nopeasti takaisin. Voit uudelleenjohdottaa valoputken suoraan verkkovirtaan tai vaihtaa perinteisen sytyttimen LED-sytyttimeen, jolloin valoputki on yhteensopiva magneettiselle kuristimelle.

Hyödyt

- Yli 50 % pienempi energiankulutus loisteputkiin verrattuna
- Helppo asentaa, voidaan asentaa suoraan edellisen putken tilalle tai uudelleenjohdottaa
- Sama muotokieli kuin loisteputkilla, mutta huomattavasti laadukkaampi valo
- Pienemmät ylläpitokustannukset – kaksi kertaa pidempi käyttöikä kuin perinteisillä loisteputkilla, mikä vähentää huollon tarvetta

Ominaisuudet

- Värilämpötilavaihtoehdot: 4 000 K ja 6 500 K
- Koot: 600 mm, 1 200 ja 1 500 mm
- Kaksi kertaa loisteputkia pidempi käyttöikä
- Monipuolinen, sopii lukuisiin eri käyttökohteisiin

Käyttökohteet

- Toimistot
- Pankit
- Koulut
- Elintarvikeliikkeet ja suuret vähittäismyymälät
- Pienet kaupalliset yritykset


Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMAA: Näiden valonlähteiden yleinen energiatehokkuus ja valonjako kohteessa riippuvat koko valaistusratkaisun kokoonpanosta.
- Asennus on suoritettava valaisimen mukana toimitettujen tai verkosta saatavilla olevien asennuskaavioiden mukaan. Vain ammattiasentaja saa asentaa putket.

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Mittapiirros

CorePro LEDtube EM/Mains T8



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 762,6 mm	1 769,7 mm	1 776,8 mm
CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	25,8 mm	28 mm	1 762,6 mm	1 769,7 mm	1 776,8 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Mittapiirros

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	G13
Sytytys	200 000
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	T8

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929003561802	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	160 °	6500 K	865	3 100 lm
929003584702	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	160 °	3000 K	830	2 900 lm
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	240 °	6500 K	865	2 000 lm
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	240 °	4000 K	840	2 000 lm
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	240 °	6500 K	865	2 700 lm
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	240 °	4000 K	840	2 700 lm
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	240 °	4000 K	840	900 lm
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	240 °	6500 K	865	900 lm
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15,5W 840 T8	240 °	4000 K	840	1 800 lm
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15,5W 865 T8	240 °	6500 K	865	1 800 lm
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	240 °	4000 K	840	800 lm
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	240 °	6500 K	865	800 lm
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	240 °	4000 K	840	2 200 lm
929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	240 °	6500 K	865	2 200 lm
929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	240 °	3000 K	830	750 lm
929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15,5W 830 T8	240 °	3000 K	830	1 700 lm
929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	240 °	3000 K	830	2 050 lm
929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	240 °	3000 K	830	850 lm

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	240 °	3000 K	830	1 850 lm
929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	240 °	3000 K	830	2 500 lm
929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	240 °	3000 K	830	2 250 lm
929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	240 °	4000 K	840	2 400 lm
929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	240 °	6500 K	865	2 400 lm
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	240 °	3000 K	830	3 320 lm
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	240 °	4000 K	840	3 500 lm
929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	240 °	6500 K	865	3 500 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus
929003561802	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	50 to 60 Hz	21 W
929003584702	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	50 to 60 Hz	21 W
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	50 to 60 Hz	18 W
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	50 to 60 Hz	18 W
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	50 to 60 Hz	24 W
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	50 to 60 Hz	24 W
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	50 to 60 Hz	15.5 W
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	50 to 60 Hz	15.5 W
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	50 to 60 Hz	20 W
929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	50 to 60 Hz	20 W
929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 to 60 Hz	8 W
929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	50 to 60 Hz	15.5 W

Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus
929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	50 to 60 Hz	20 W
929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	50 to 60 Hz	8 W
929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	50 to 60 Hz	18 W
929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	50 to 60 Hz	24 W
929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	-	17,7 W
929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	-	17,7 W
929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	-	17,7 W
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	-	25,9 W
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	-	25,9 W
929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	-	25,9 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929003561802	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	60 °C
929003584702	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	60 °C
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	60 °C
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	60 °C
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	60 °C
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	60 °C
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	50 °C
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	50 °C
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	60 °C
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 °C
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 °C
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	60 °C
929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	60 °C
929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 °C
929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	60 °C
929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	60 °C
929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	50 °C

CorePro LEDtube EM/Mains T8


Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	60 °C
929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	60 °C
929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	55 °C
929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	55 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	55 °C
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	55 °C
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	55 °C
929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	55 °C











Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Energiankulutus kWh/1000 h
929003561802	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	-20...+45 °C	21 kWh
929003584702	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	-20...+45 °C	21 kWh
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	-20...+45 °C	18 kWh
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	-20...+45 °C	18 kWh
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	-20...+45 °C	24 kWh
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	-20...+45 °C	24 kWh
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	-20...+45 °C	8 kWh
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	-20...+45 °C	8 kWh
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	-20...+45 °C	16 kWh
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	-20...+45 °C	16 kWh
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	-20...+45 °C	8 kWh
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	-20...+45 °C	8 kWh
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	-20...+45 °C	20 kWh
929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	-20...+45 °C	20 kWh
929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	-20...+45 °C	8 kWh
929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	-20...+45 °C	16 kWh
929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	-20...+45 °C	20 kWh
929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	-20...+45 °C	8 kWh
929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	-20...+45 °C	18 kWh
929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	-20...+45 °C	24 kWh
929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	-20...+45 °C	18 kWh



Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Energiankulutus kWh/1000 h
929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	-20...+45 °C	18 kWh
929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	-20...+45 °C	18 kWh
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	-20...+45 °C	26 kWh
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	-20...+45 °C	26 kWh
929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	-20...+45 °C	26 kWh



CorePro LEDtube EM/Mains T8



CorePro LEDtube EM/Mains T8



CorePro LEDtube EM/Mains T8

