



La solution LED économique

CorePro LEDtube EM/Mains

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Avantages

- Des coûts d'éclairage réduits au minimum
- Le moyen le plus simple et économique pour passer à la technologie LED

Fonctions

- Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents
- Durée de vie plus de 2 fois supérieure à celle des tubes fluorescents
- Remplacement des lampes T8 existantes sur les installations avec ballast électromagnétique (EM)


Application

- Parkings et parkings couverts
- Entrepôts et chambres froides
- Éclairage d'enseigne

Mises en garde et sécurité

• –

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Informations générales	
Culot	G13
Nombre de cycles d'allumage	200.000
Durée de vie nominale	50.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	T8
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de	Code	Flux lumineux
		couleur corrélée (nom.)	couleur	
8719514475588	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	6500 K	865	2.000 lm
8719514469587	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	4000 K	840	2.000 lm
8719514475601	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	6500 K	865	2.700 lm
8719514469600	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	4000 K	840	2.700 lm
8719514421035	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	4000 K	840	900 lm
8719514421059	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	6500 K	865	900 lm
8719514448070	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	4000 K	840	1.800 lm
8719514448094	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	6500 K	865	1.800 lm
8719514459779	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	4000 K	840	800 lm
8719514459793	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	6500 K	865	800 lm
8719514459816	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	4000 K	840	2.200 lm
8719514459830	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	6500 K	865	2.200 lm
8719514486386	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	3000 K	830	750 lm
8719514486409	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	3000 K	830	1.700 lm
8719514486423	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	3000 K	830	2.050 lm
8719514486447	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	3000 K	830	850 lm
8719514486461	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	3000 K	830	1.850 lm
8719514486485	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	3000 K	830	2.500 lm
8719514486522	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	3000 K	830	3.320 lm
8720169278585	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	3000 K	830	2.250 lm
8720169278608	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	4000 K	840	2.400 lm
8720169278622	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	6500 K	865	2.400 lm
8720169278646	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	3000 K	830	3.320 lm
8720169278660	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	4000 K	840	3.500 lm
8720169278684	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	6500 K	865	3.500 lm

Fonctionnement et électricité

CorePro LEDtube EM/Mains

		Consommation	
Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	électrique
8719514475588	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	50 to 60 Hz	18 W
8719514469587	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	50 to 60 Hz	18 W
8719514475601	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	50 to 60 Hz	24 W
8719514469600	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	50 to 60 Hz	24 W
8719514421035	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W
8719514421059	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W
8719514448070	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	50 to 60 Hz	15,5 W
8719514448094	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	50 to 60 Hz	15,5 W
8719514459779	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W
8719514459793	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W
8719514459816	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	50 to 60 Hz	20 W
8719514459830	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	50 to 60 Hz	20 W
8719514486386	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 to 60 Hz	8 W

Température

		Température maximale
Order Code	Full Product Name	du produit (nom.)
8719514475588	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	60 °C
8719514469587	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	60 °C
8719514475601	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	60 °C
8719514469600	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	60 °C
8719514421035	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	50 °C
8719514421059	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	50 °C
8719514448070	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	60 °C
8719514448094	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	60 °C
8719514459779	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 °C
8719514459793	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 °C
8719514459816	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	60 °C
8719514459830	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	60 °C
8719514486386	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 °C
8719514486409	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	60 °C

Approbation et application

		Consommation	
Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	électrique
8719514486409	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	50 to 60 Hz	15,5 W
8719514486423	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	50 to 60 Hz	20 W
8719514486447	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	50 to 60 Hz	8 W
8719514486461	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	50 to 60 Hz	18 W
8719514486485	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	50 to 60 Hz	24 W
8719514486522	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	50 to 60 Hz	31,5 W
8720169278585	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	-	17,7 W
8720169278608	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	-	17,7 W
8720169278622	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	-	17,7 W
8720169278646	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	-	25,9 W
8720169278660	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	-	25,9 W
8720169278684	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	-	25,9 W

		Température maximale
Order Code	Full Product Name	du produit (nom.)
8719514486423	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	60 °C
8719514486447	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	50 °C
8719514486461	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	60 °C
8719514486485	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	60 °C
8719514486522	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	55 °C
8720169278585	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	55 °C
8720169278608	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	55 °C
8720169278622	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	55 °C
8720169278646	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	55 °C
8720169278660	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	55 °C
8720169278684	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	55 °C

CorePro LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8719514475588	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 kWh
8719514469587	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 kWh
8719514475601	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	24 kWh
8719514469600	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24 kWh
8719514421035	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
8719514421059	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
8719514448070	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	16 kWh
8719514448094	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	16 kWh
8719514459779	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 kWh
8719514459793	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 kWh
8719514459816	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 kWh
8719514459830	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 kWh
8719514486386	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	8 kWh
8719514486409	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	16 kWh
8719514486423	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	20 kWh
8719514486447	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh
8719514486461	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	18 kWh
8719514486485	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	24 kWh
8719514486522	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	32 kWh
8720169278585	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	18 kWh
8720169278608	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	18 kWh
8720169278622	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	18 kWh
8720169278646	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	26 kWh
8720169278660	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	26 kWh
8720169278684	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	26 kWh

