



Przystępna cenowo światłówka LED

CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku

Korzyści

- Obniżenie łącznych kosztów oświetlenia
- Najtańsza i najłatwiejsza wymiana istniejącego oświetlenia na technologii LED

Cechy

- Tylko 50% zużycia energii tradycyjnych świetlówek
- Ponad 2-krotnie większa żywotność od tradycyjnych świetlówek
- Możliwość zastąpienia istniejących świetlówek T8 w instalacjach ze statecznikami elektromagnetycznymi
- Szklana obudowa

Zastosowanie


- Parkingi otwarte i zadaszone
- Magazyny i chłodnie
- Szyldy

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

• –


CorePro LEDtube EM/Mains

Wersje



LEDtube COR 21W G13

Rysunki techniczne



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 762,6 mm	1 769,7 mm	1 776,8 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15,5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15,5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15,5W 840 T8 CL	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15,5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15,5W 865 T8 CL	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17,7W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17,7W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17,7W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Rysunki techniczne

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25,9W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25,9W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25,9W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13
Cykl Przelączania	200 000
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	T8

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Skorelowana	Kod barwy	Strumień Świetlny
			temperatura barwowa (Nom)		
47381200	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	160 °	6500 K	865	3 100 lm
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	240 °	6500 K	865	2 000 lm
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	240 °	6500 K	865	2 000 lm
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	240 °	4000 K	840	2 000 lm
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	240 °	4000 K	840	2 000 lm
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	240 °	6500 K	865	2 700 lm
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	240 °	6500 K	865	2 700 lm
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	240 °	4000 K	840	2 700 lm
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	240 °	4000 K	840	2 700 lm
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	240 °	4000 K	840	800 lm
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	240 °	6500 K	865	800 lm
32539500	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	240 °	4000 K	840	2 200 lm
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	240 °	4000 K	840	900 lm
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	240 °	6500 K	865	900 lm
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	240 °	4000 K	840	1 800 lm
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL	240 °	4000 K	840	1 800 lm
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	240 °	6500 K	865	1 800 lm
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL	240 °	6500 K	865	1 800 lm
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	240 °	4000 K	840	800 lm
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL	240 °	4000 K	840	800 lm
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	240 °	6500 K	865	800 lm
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL	240 °	6500 K	865	800 lm
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	240 °	4000 K	840	2 200 lm
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL	240 °	4000 K	840	2 200 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Skorelowana		Strumień Świetlny
			temperatura barwowa (Nom)	Kod barwy	
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	240 °	6500 K	865	2 200 lm
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL	240 °	6500 K	865	2 200 lm
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	240 °	3000 K	830	750 lm
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	240 °	3000 K	830	1 700 lm
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	240 °	3000 K	830	2 050 lm
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	240 °	3000 K	830	850 lm
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	240 °	3000 K	830	1 850 lm
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	240 °	3000 K	830	2 500 lm
27858501	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	240 °	3000 K	830	2 250 lm
27860800	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	240 °	4000 K	840	2 400 lm
27862200	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	240 °	6500 K	865	2 400 lm
27864600	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	240 °	3000 K	830	3 320 lm
27866000	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	240 °	4000 K	840	3 500 lm
27868400	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	240 °	6500 K	865	3 500 lm

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Čzęstotliwość linii	Zużycie energii	Order Code	Full Product Name	Čzęstotliwość linii	Zużycie energii
47381200	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	50 to 60 Hz	21 W	32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	50 to 60 Hz	18 W	32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	50 to 60 Hz	18 W	32539500	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	50 to 60 Hz	20 W
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	50 to 60 Hz	18 W	42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	50 to 60 Hz	18 W	42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	50 to 60 Hz	24 W	44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	50 to 60 Hz	15,5 W
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	50 to 60 Hz	24 W	44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL	50 to 60 Hz	15,5 W
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	50 to 60 Hz	24 W	44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	50 to 60 Hz	15,5 W
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	50 to 60 Hz	24 W	44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL	50 to 60 Hz	15,5 W
				45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W

CorePro LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii	Zużycie energii
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL	50 to 60 Hz	8 W
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL	50 to 60 Hz	8 W
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	50 to 60 Hz	20 W
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL	50 to 60 Hz	20 W
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	50 to 60 Hz	20 W
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL	50 to 60 Hz	20 W
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 to 60 Hz	8 W
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	50 to 60 Hz	15,5 W
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	50 to 60 Hz	20 W

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii	Zużycie energii
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	50 to 60 Hz	8 W
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	50 to 60 Hz	18 W
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	50 to 60 Hz	24 W
27858501	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	-	17,7 W
27860800	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	-	17,7 W
27862200	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	-	17,7 W
27864600	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	-	25,9 W
27866000	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	-	25,9 W
27868400	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	-	25,9 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
47381200	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	60 °C
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	60 °C
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	60 °C
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	60 °C
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	60 °C
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	60 °C
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	60 °C
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	60 °C
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	60 °C
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 °C
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 °C
32539500	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	60 °C
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	50 °C
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	50 °C
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	60 °C
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL	60 °C
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	60 °C
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL	60 °C
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL	50 °C
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 °C
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL	50 °C
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	60 °C
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL	60 °C
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	60 °C
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL	60 °C
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 °C
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	60 °C
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	60 °C
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	50 °C
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	60 °C
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	60 °C
27858501	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	55 °C
27860800	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	55 °C
27862200	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	55 °C
27864600	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	55 °C
27866000	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	55 °C
27868400	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	55 °C

Certyfikaty i zastosowania


Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
47381200	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	Od -20°C do 45°C	21 kWh











Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	Od -20°C do +45°C	18 kWh











CorePro LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	Od -20°C do +45°C	18 kWh
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	Od -20°C do +45°C	18 kWh
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	Od -20°C do +45°C	18 kWh
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	Od -20°C do +45°C	24 kWh
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	Od -20°C do +45°C	24 kWh
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	Od -20°C do +45°C	24 kWh
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	Od -20°C do +45°C	24 kWh
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	Od -20°C do +45°C	8 kWh
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	Od -20°C do +45°C	8 kWh
32539500	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	Od -20°C do +45°C	20 kWh
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	Od -20°C do +45°C	8 kWh
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	Od -20°C do +45°C	8 kWh
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	Od -20°C do +45°C	16 kWh
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL	Od -20°C do +45°C	16 kWh
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	Od -20°C do +45°C	16 kWh
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL	Od -20°C do +45°C	16 kWh
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	Od -20°C do +45°C	8 kWh
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL	Od -20°C do +45°C	8 kWh
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	Od -20°C do +45°C	8 kWh
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL	Od -20°C do +45°C	8 kWh
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	Od -20°C do +45°C	20 kWh
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL	Od -20°C do +45°C	20 kWh
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	Od -20°C do +45°C	20 kWh
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL	Od -20°C do +45°C	20 kWh
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	Od -20°C do +45°C	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	Od -20°C do +45°C	16 kWh
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	Od -20°C do +45°C	20 kWh
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	Od -20°C do +45°C	8 kWh
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	Od -20°C do +45°C	18 kWh
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	Od -20°C do +45°C	24 kWh
27858501	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	Od -20°C do +45°C	18 kWh
27860800	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	Od -20°C do +45°C	18 kWh
27862200	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	Od -20°C do +45°C	18 kWh
27864600	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	Od -20°C do +45°C	26 kWh
27866000	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	Od -20°C do +45°C	26 kWh
27868400	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	Od -20°C do +45°C	26 kWh







CorePro LEDtube EM/Mains

