



Ett prisvärt sätt att installera eller ersätta T8 LED-lysrör

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Philips CorePro LED-lysrör är ett snabbt och enkelt sätt att ersätta T8-lysrör eller andra LED-lysrör med en snabb återbetalningstid. Cores utbud av LED-lysrör har inte bara en låg investeringskostnad, utan LED-energieffektiviteten ger även omedelbara besparingar som du kan lita på under lysrörets långa och tillförlitliga livslängd. Dessutom kommer du aldrig att märka skillnad eftersom de har samma lampstorlek och ljusfördelning som lysrörsalternativen. Det finns två sätt att installera de här LED-lysrören: omkoppling av befintliga lysrörsarmaturer så att CorePro LED-lysrören fungerar direkt på elnätet, eller helt enkelt byta ut lysrörständaren mot en LED-tändare som kan användas med dina elektromagnetiska driftdon.

Fördelar

- Optimerade energibesparingar – cirka 50% mer än lysrörsalternativ
- Enkel installation – eftermontering eller dra nya kablar
- Samma utseende och känsla som lysrörslampor
- Minimera underhållskostnaderna – håller dubbelt så länge som lysrör för att minska ersättningskostnader

Funktioner

- Färgalternativ: 4 000 K och 6 500 K
- Rätt passform – 600 mm/1 200 eller 1 500 mm
- Ökad livslängd – håller dubbelt så länge som lysrörslampor
- Passar i många olika typer av anläggningar

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Användning

- Kontor
- Banker
- Skolor
- Livsmedels- och stora butikskedjor
- Kommersiell belysning


Varning och Säkerhet

- OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa ljuskällor kommer att variera beroende på utförande.
- Installationen ska utföras enligt installationsdiagrammen som medföljer ljuskällan eller som finns tillgängliga online. Installationen ska utföras av en certifierad fackman

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Måttskiss

CorePro LEDtube EM/Mains T8



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 762,6 mm	1 769,7 mm	1 776,8 mm
CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	25,8 mm	28 mm	1 762,6 mm	1 769,7 mm	1 776,8 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Måttskiss

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Allmän information	
Sockel	G13
Driftcykel	200 000
Nominell livslängd	50 000 h
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	T8

Ljusteknik

		Spridningsvinkel	Korrelerad		
Order Code	Full Product Name	(nom)	färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929003561802	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	160 °	6500 K	865	3 100 lm
929003584702	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	160 °	3000 K	830	2 900 lm
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	240 °	6500 K	865	2 000 lm
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	240 °	4000 K	840	2 000 lm
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	240 °	6500 K	865	2 700 lm
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	240 °	4000 K	840	2 700 lm
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	240 °	4000 K	840	900 lm
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	240 °	6500 K	865	900 lm
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	240 °	4000 K	840	1 800 lm
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	240 °	6500 K	865	1 800 lm
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	240 °	4000 K	840	800 lm
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	240 °	6500 K	865	800 lm
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	240 °	4000 K	840	2 200 lm
929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	240 °	6500 K	865	2 200 lm
929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	240 °	3000 K	830	750 lm
929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	240 °	3000 K	830	1 700 lm
929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	240 °	3000 K	830	2 050 lm

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	240 °	3000 K	830	850 lm
929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	240 °	3000 K	830	1 850 lm
929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	240 °	3000 K	830	2 500 lm
929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	240 °	3000 K	830	2 250 lm
929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	240 °	4000 K	840	2 400 lm
929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	240 °	6500 K	865	2 400 lm
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	240 °	3000 K	830	3 320 lm
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	240 °	4000 K	840	3 500 lm
929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	240 °	6500 K	865	3 500 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektförbrukning	Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektförbrukning
929003561802	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	50 to 60 Hz	21 W	929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	50 to 60 Hz	20 W
929003584702	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	50 to 60 Hz	21 W	929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 to 60 Hz	8 W
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	50 to 60 Hz	18 W	929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	50 to 60 Hz	15,5 W
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	50 to 60 Hz	18 W	929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	50 to 60 Hz	20 W
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	50 to 60 Hz	24 W	929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	50 to 60 Hz	8 W
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	50 to 60 Hz	24 W	929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	50 to 60 Hz	18 W
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W	929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	50 to 60 Hz	24 W
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W	929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	-	17,7 W
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	50 to 60 Hz	15,5 W	929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	-	17,7 W
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	50 to 60 Hz	15,5 W	929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	-	17,7 W
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W	929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	-	25,9 W
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W	929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	-	25,9 W
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	50 to 60 Hz	20 W	929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	-	25,9 W

Temperatur

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929003561802	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	60 °C
929003584702	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	60 °C
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	60 °C
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	60 °C
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	60 °C
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	60 °C
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	50 °C
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	50 °C
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	60 °C
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	60 °C
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 °C
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 °C
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	60 °C
929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 °C
929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	60 °C
929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	60 °C
929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	50 °C
929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	60 °C
929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	60 °C
929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	55 °C
929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	55 °C
929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	55 °C
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	55 °C
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	55 °C
929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	55 °C



Användning och godkännande



Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
929003561802	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	-20 °C till +45 °C	21 kWh
929003584702	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	-20 °C till +45 °C	21 kWh
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	-20 till +45 °C	18 kWh
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	-20 till +45 °C	18 kWh
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	-20 till +45 °C	24 kWh
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	-20 till +45 °C	24 kWh
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	-20 till +45 °C	8 kWh
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	-20 till +45 °C	8 kWh
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	-20 till +45 °C	16 kWh
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	-20 till +45 °C	16 kWh
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	-20 till +45 °C	8 kWh
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	-20 till +45 °C	8 kWh
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	-20 till +45 °C	20 kWh

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	-20 till +45 °C	20 kWh
929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	-20 till +45 °C	8 kWh
929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	-20 till +45 °C	16 kWh
929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	-20 till +45 °C	20 kWh
929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	-20 till +45 °C	8 kWh
929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	-20 till +45 °C	18 kWh
929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	-20 till +45 °C	24 kWh
929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	-20 till +45 °C	18 kWh
929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	-20 till +45 °C	18 kWh
929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	-20 till +45 °C	18 kWh
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	-20 till +45 °C	26 kWh
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	-20 till +45 °C	26 kWh

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Energiförbrukning
			kWh/1 000 tim
929003746602	CorePro LEDtube	-20 till +45 °C	26 kWh
	1500mm UO 25.9W		
	865 T8		





CorePro LEDtube EM/Mains T8

