



# Ekonomik LED çözümü

## CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube, T8 floresan lambalarına alternatif olabilecek uygun maliyetli bir LED çözümüdür. Bu ürün, genel aydınlatma uygulamalarında kullanılmak üzere sunduğu doğal ışık efektinin yanı sıra ilk andan itibaren enerji tasarrufu da sağlayarak çevre dostu bir çözüm olma özelliği içerir.

### Faydaları

- Toplam aydınlatma maliyetlerini en aza indirir
- LED'li aydınlatma teknolojisine en ucuz ve en kolay geçişi sunar.

### Özellikler

- Renk seçenekleri: 4000K ve 6500K
- Doğru uyum: 600 mm/1200 veya 1500 mm
- Daha uzun ömür: Floresan lambalardan iki kat daha uzun ömürlü
- Geniş uygulama yelpazesi

### Uygulama

- Ofisler
- Bankalar
- Eğitim
- Gıda ve Büyük Perakendeciler
- Hafif Ticari

### Güvenlik ve uyarılar

- NOT: Bu lambaların kullanıldığı herhangi bir kurulumun toplam enerji verimliliği ve ışık dağılımı kurulumun tasarımına göre belirlenecektir.
- Kurulum, lambayla birlikte verilen veya çevrimiçi olarak sunulan kurulum şemalarına göre yapılmalıdır. Kurulum, sertifikalı bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.

# CorePro LEDtube EM/Mains


## Versions



LEDtube COR 21W G13

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Boyutlu çizim



| Product                           | D1      | D2    | A1         | A2         | A3         |
|-----------------------------------|---------|-------|------------|------------|------------|
| CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8 | 25,8 mm | 28 mm | 1.762,6 mm | 1.769,7 mm | 1.776,8 mm |
| CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8  | 25,8 mm | 28 mm | 1.762,6 mm | 1.769,7 mm | 1.776,8 mm |

| Product                                | D1      | D2    | A1       | A2         | A3         |
|----------------------------------------|---------|-------|----------|------------|------------|
| CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8    | 25,7 mm | 28 mm | 1.198 mm | 1.205 mm   | 1.212 mm   |
| CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8    | 25,7 mm | 28 mm | 1.198 mm | 1.205 mm   | 1.212 mm   |
| CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL | 25,7 mm | 28 mm | 1.198 mm | 1.205 mm   | 1.212 mm   |
| CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8    | 25,7 mm | 28 mm | 1.198 mm | 1.205 mm   | 1.212 mm   |
| CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL | 25,7 mm | 28 mm | 1.198 mm | 1.205 mm   | 1.212 mm   |
| CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8   | 25,7 mm | 28 mm | 1.198 mm | 1.205 mm   | 1.212 mm   |
| CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8   | 25,7 mm | 28 mm | 1.198 mm | 1.205 mm   | 1.212 mm   |
| CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8   | 25,7 mm | 28 mm | 1.198 mm | 1.205 mm   | 1.212 mm   |
| CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8 | 25,7 mm | 28 mm | 1.198 mm | 1.205 mm   | 1.212 mm   |
| CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8 | 25,7 mm | 28 mm | 1.198 mm | 1.205 mm   | 1.212 mm   |
| CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8 | 25,7 mm | 28 mm | 1.198 mm | 1.205 mm   | 1.212 mm   |
| CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8      | 25,7 mm | 28 mm | 1.500 mm | 1.507,1 mm | 1.514,2 mm |
| CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8      | 25,7 mm | 28 mm | 1.500 mm | 1.507,1 mm | 1.514,2 mm |
| CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL   | 25,7 mm | 28 mm | 1.500 mm | 1.507,1 mm | 1.514,2 mm |
| CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8      | 25,7 mm | 28 mm | 1.500 mm | 1.507,1 mm | 1.514,2 mm |
| CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL   | 25,7 mm | 28 mm | 1.500 mm | 1.507,1 mm | 1.514,2 mm |
| CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8   | 25,7 mm | 28 mm | 1.500 mm | 1.507,1 mm | 1.514,2 mm |
| CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8   | 25,7 mm | 28 mm | 1.500 mm | 1.507,1 mm | 1.514,2 mm |
| CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8   | 25,7 mm | 28 mm | 1.500 mm | 1.507,1 mm | 1.514,2 mm |

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Boyutlu çizim

| Product                                | D1      | D2    | A1       | A2         | A3         |
|----------------------------------------|---------|-------|----------|------------|------------|
| CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8 | 25,7 mm | 28 mm | 1.500 mm | 1.507,1 mm | 1.514,2 mm |
| CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8 | 25,7 mm | 28 mm | 1.500 mm | 1.507,1 mm | 1.514,2 mm |
| CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8 | 25,7 mm | 28 mm | 1.500 mm | 1.507,1 mm | 1.514,2 mm |
| CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8        | 25,7 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm   | 602,5 mm   |
| CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8        | 25,7 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm   | 602,5 mm   |
| CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL     | 25,7 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm   | 602,5 mm   |
| CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8        | 25,7 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm   | 602,5 mm   |
| CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL     | 25,7 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm   | 602,5 mm   |
| CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8     | 25,7 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm   | 602,5 mm   |
| CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8     | 25,7 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm   | 602,5 mm   |
| CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8     | 25,7 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm   | 602,5 mm   |

| Genel Bilgiler                             |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Kapak Tabanı                               | G13          |
| Anahtar Döngüsü                            | 200.000      |
| Nominal kullanım ömrü                      | 50.000 h     |
| Işık Teknik Ayrıntıları                    |              |
| Renk oluşturma dizini (CRI)                | 80           |
| Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 70 %         |
| Çalıştırma ve Elektrik                     |              |
| Giriş Frekansı                             | 50 ila 60 Hz |
| Hat Frekansı                               | 50 to 60 Hz  |
| Başlangıç Saati (Nom)                      | 0,5 s        |
| Kontroller ve Dim Etme                     |              |
| Dim Edilebilir                             | Hayır        |
| Mekanik ve Muhafaza                        |              |
| Lamba Kaplaması                            | Buzlu        |
| Lamba Biçimi                               | T8           |

## Işık Teknik Ayrıntıları

| Order Code | Full Product Name                      | Işın Açısı (Nom) | İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | Renk Kodu | Işık Akısı |
|------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|------------|
| 47381200   | CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8      | 160 °            | 6500 K                         | 865       | 3.100 lm   |
| 49493000   | CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8       | 160 °            | 3000 K                         | 830       | 2.900 lm   |
| 47558800   | CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8   | 240 °            | 6500 K                         | 865       | 2.000 lm   |
| 46958700   | CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8   | 240 °            | 4000 K                         | 840       | 2.000 lm   |
| 47560100   | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8   | 240 °            | 6500 K                         | 865       | 2.700 lm   |
| 46960000   | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8   | 240 °            | 4000 K                         | 840       | 2.700 lm   |
| 41897400   | CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8 | 240 °            | 4000 K                         | 840       | 2.400 lm   |
| 41899800   | CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8 | 240 °            | 6500 K                         | 865       | 2.400 lm   |
| 41901800   | CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8 | 240 °            | 4000 K                         | 840       | 3.500 lm   |
| 41903200   | CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8 | 240 °            | 6500 K                         | 865       | 3.500 lm   |
| 42103500   | CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8     | 240 °            | 4000 K                         | 840       | 900 lm     |
| 42105900   | CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8     | 240 °            | 6500 K                         | 865       | 900 lm     |

## CorePro LEDtube EM/Mains

| Order Code | Full Product Name                      | Işın Açısı (Nom) | İlişkili Renk    | Renk | Işık Akısı |
|------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------|------------|
|            |                                        |                  | Sıcaklığı (Nom.) | Kodu |            |
| 44807000   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8    | 240 °            | 4000 K           | 840  | 1.800 lm   |
| 44807000   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL | 240 °            | 4000 K           | 840  | 1.800 lm   |
| 44809400   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8    | 240 °            | 6500 K           | 865  | 1.800 lm   |
| 44809400   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL | 240 °            | 6500 K           | 865  | 1.800 lm   |
| 45977900   | CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8        | 240 °            | 4000 K           | 840  | 800 lm     |
| 45977900   | CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL     | 240 °            | 4000 K           | 840  | 800 lm     |
| 45979300   | CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8        | 240 °            | 6500 K           | 865  | 800 lm     |
| 45979300   | CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL     | 240 °            | 6500 K           | 865  | 800 lm     |
| 45981600   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8      | 240 °            | 4000 K           | 840  | 2.200 lm   |
| 45981600   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL   | 240 °            | 4000 K           | 840  | 2.200 lm   |
| 45983000   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8      | 240 °            | 6500 K           | 865  | 2.200 lm   |
| 45983000   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL   | 240 °            | 6500 K           | 865  | 2.200 lm   |
| 48638600   | CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8        | 240 °            | 3000 K           | 830  | 750 lm     |
| 48640900   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8    | 240 °            | 3000 K           | 830  | 1.700 lm   |
| 48642300   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8      | 240 °            | 3000 K           | 830  | 2.050 lm   |
| 48644700   | CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8     | 240 °            | 3000 K           | 830  | 850 lm     |
| 48646100   | CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8   | 240 °            | 3000 K           | 830  | 1.850 lm   |
| 48648500   | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8   | 240 °            | 3000 K           | 830  | 2.500 lm   |
| 48650800   | CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8 | 240 °            | 3000 K           | 830  | 2.250 lm   |
| 48652200   | CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8 | 240 °            | 3000 K           | 830  | 3.320 lm   |

### Çalıştırma ve Elektrik

| Order Code | Full Product Name                      | Güç Tüketimi | Order Code | Full Product Name                      | Güç Tüketimi |
|------------|----------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------|--------------|
| 47381200   | CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8      | 21 W         | 44807000   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL | 15,5 W       |
| 49493000   | CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8       | 21 W         | 44809400   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8    | 15,5 W       |
| 47558800   | CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8   | 18 W         | 44809400   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL | 15,5 W       |
| 46958700   | CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8   | 18 W         | 45977900   | CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8        | 8 W          |
| 47560100   | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8   | 24 W         | 45977900   | CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL     | 8 W          |
| 46960000   | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8   | 24 W         | 45979300   | CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8        | 8 W          |
| 41897400   | CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8 | 21,5 W       | 45979300   | CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL     | 8 W          |
| 41899800   | CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8 | 21,5 W       | 45981600   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8      | 20 W         |
| 41901800   | CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8 | 31,5 W       | 45981600   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL   | 20 W         |
| 41903200   | CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8 | 31,5 W       | 45983000   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8      | 20 W         |
| 42103500   | CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8     | 8 W          | 45983000   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL   | 20 W         |
| 42105900   | CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8     | 8 W          | 48638600   | CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8        | 8 W          |
| 44807000   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8    | 15,5 W       | 48640900   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8    | 15,5 W       |

## CorePro LEDtube EM/Mains

| Order Code | Full Product Name                    | Güç Tüketimi |
|------------|--------------------------------------|--------------|
| 48642300   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8    | 20 W         |
| 48644700   | CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8   | 8 W          |
| 48646100   | CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 | 18 W         |

| Order Code | Full Product Name                      | Güç Tüketimi |
|------------|----------------------------------------|--------------|
| 48648500   | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8   | 24 W         |
| 48650800   | CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8 | 21,5 W       |
| 48652200   | CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8 | 31,5 W       |

### Sıcaklık

| Order Code | Full Product Name                      | Muhafaza Maksimumu (Nom.) |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 47381200   | CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8      | 60 °C                     |
| 49493000   | CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8       | 60 °C                     |
| 47558800   | CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8   | 60 °C                     |
| 46958700   | CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8   | 60 °C                     |
| 47560100   | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8   | 60 °C                     |
| 46960000   | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8   | 60 °C                     |
| 41897400   | CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8 | 50 °C                     |
| 41899800   | CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8 | 50 °C                     |
| 41901800   | CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8 | 55 °C                     |
| 41903200   | CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8 | 55 °C                     |
| 42103500   | CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8     | 50 °C                     |
| 42105900   | CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8     | 50 °C                     |
| 44807000   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8    | 60 °C                     |
| 44807000   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL | 60 °C                     |
| 44809400   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8    | 60 °C                     |
| 44809400   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL | 60 °C                     |

| Order Code | Full Product Name                      | Muhafaza Maksimumu (Nom.) |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 45977900   | CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8        | 50 °C                     |
| 45977900   | CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL     | 50 °C                     |
| 45979300   | CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8        | 50 °C                     |
| 45979300   | CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL     | 50 °C                     |
| 45981600   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8      | 60 °C                     |
| 45981600   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL   | 60 °C                     |
| 45983000   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8      | 60 °C                     |
| 45983000   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL   | 60 °C                     |
| 48638600   | CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8        | 50 °C                     |
| 48640900   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8    | 60 °C                     |
| 48642300   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8      | 60 °C                     |
| 48644700   | CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8     | 50 °C                     |
| 48646100   | CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8   | 60 °C                     |
| 48648500   | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8   | 60 °C                     |
| 48650800   | CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8 | 50 °C                     |
| 48652200   | CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8 | 55 °C                     |

### Onay ve Uygulama

| Order Code | Full Product Name                      | Ortam sıcaklığı aralığı | Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. |
|------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 47381200   | CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8      | -20 °C ila 45 °C        | 21 kWh                       |
| 49493000   | CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8       | -20 °C ila 45 °C        | 21 kWh                       |
| 47558800   | CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8   | -20 ila +45 °C          | 18 kWh                       |
| 46958700   | CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8   | -20 ila +45 °C          | 18 kWh                       |
| 47560100   | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8   | -20 ila +45 °C          | 24 kWh                       |
| 46960000   | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8   | -20 ila +45 °C          | 24 kWh                       |
| 41897400   | CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8 | -20 ila +45 °C          | 22 kWh                       |
| 41899800   | CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8 | -20 ila +45 °C          | 22 kWh                       |
| 41901800   | CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8 | -20 ila +45 °C          | 32 kWh                       |
| 41903200   | CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8 | -20 ila +45 °C          | 32 kWh                       |
| 42103500   | CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8     | -20 ila +45 °C          | 8 kWh                        |

| Order Code | Full Product Name                      | Ortam sıcaklığı aralığı | Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. |
|------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 42105900   | CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8     | -20 ila +45 °C          | 8 kWh                        |
| 44807000   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8    | -20 ila +45 °C          | 16 kWh                       |
| 44807000   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL | -20 ila +45 °C          | 16 kWh                       |
| 44809400   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8    | -20 ila +45 °C          | 16 kWh                       |
| 44809400   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL | -20 ila +45 °C          | 16 kWh                       |
| 45977900   | CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8        | -20 ila +45 °C          | 8 kWh                        |
| 45977900   | CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL     | -20 ila +45 °C          | 8 kWh                        |
| 45979300   | CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8        | -20 ila +45 °C          | 8 kWh                        |
| 45979300   | CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL     | -20 ila +45 °C          | 8 kWh                        |
| 45981600   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8      | -20 ila +45 °C          | 20 kWh                       |
| 45981600   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL   | -20 ila +45 °C          | 20 kWh                       |

## CorePro LEDtube EM/Mains

| Order Code | Full Product Name                         | Ortam sıcaklığı aralığı | Enerji Tüketimi<br>kWh/1000 sa. |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 45983000   | CorePro LEDtube 1500mm 20W<br>865 T8      | -20 ila +45 °C          | 20 kWh                          |
| 45983000   | CorePro LEDtube 1500mm 20W<br>865 T8 CL   | -20 ila +45 °C          | 20 kWh                          |
| 48638600   | CorePro LEDtube 600mm 8W<br>830 T8        | -20 ila +45 °C          | 8 kWh                           |
| 48640900   | CorePro LEDtube 1200mm 15.5W<br>830 T8    | -20 ila +45 °C          | 16 kWh                          |
| 48642300   | CorePro LEDtube 1500mm 20W<br>830 T8      | -20 ila +45 °C          | 20 kWh                          |
| 48644700   | CorePro LEDtube 600mm HO<br>8W 830 T8     | -20 ila +45 °C          | 8 kWh                           |
| 48646100   | CorePro LEDtube 1200mm HO<br>18W 830 T8   | -20 ila +45 °C          | 18 kWh                          |
| 48648500   | CorePro LEDtube 1500mm HO<br>24W 830 T8   | -20 ila +45 °C          | 24 kWh                          |
| 48650800   | CorePro LEDtube 1200mm UO<br>21.5W 830 T8 | -20 ila +45 °C          | 22 kWh                          |
| 48652200   | CorePro LEDtube 1500mm UO<br>31.5W 830 T8 | -20 ila +45 °C          | 32 kWh                          |

