



Доступний спосіб встановити або замінити світлодіодні трубки T8

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Світлодіодні трубки Philips CorePro — це швидкий і простий спосіб замінити флуоресцентні лампи T8 або інші світлодіодні лампи з коротким терміном експлуатації. Світлодіодні трубки лінійки Core не тільки вимагають низьких початкових інвестицій, а й енергоефективність світлодіодів також забезпечує миттєву економію, на яку ви можете розраховувати протягом тривалого та надійного терміну служби. Крім того, при тому ж розмірі лампи та світлорозподілі, що й у флуоресцентних альтернатив, ви ніколи не помітите різницю. Існують два способи встановлення цих світлодіодних трубок: перемонтуйте існуючі флуоресцентні світильники, щоб світлодіодні трубки CorePro працювали безпосередньо від мережі. Або просто замініть флуоресцентний стартер на світлодіодний стартер, який можна використовувати з електромагнітними баластами.

Переваги

- Оптимізоване енергозбереження — приблизно на 50% більше, ніж флуоресцентні альтернативи
- Легке встановлення — модернізація або заміна проводки
- Той самий зовнішній вигляд, що й у флуоресцентних ламп
- Мінімізуйте витрати на технічне обслуговування — служить вдвічі довше, ніж флуоресцентні лампи, щоб зменшити витрати на заміну

Характеристики

- Вибір кольорів: 3000K, 4000K і 6500K
- Правильний вибір — 600 мм, 1200 мм або 1500 мм
- Триваліший строк експлуатації — служить вдвічі довше, ніж флуоресцентні лампи
- Для широкого спектра застосувань
- Підтримує стандарт HACCP, сертифікат NSF рівня продукту

Застосування


- Офіси
- Банківські установи
- Навчальні заклади
- Продовольчі крамниці та супермаркети
- Світлова реклама

Попередження та безпека

- ПРИМІТКИ. Загальна енергоефективність і розподіл світла будь-якої установки, яка використовує ці лампи, визначатимуться проектом установки.
- Встановлення повинне виконуватися відповідно до схем установки, що додаються до лампи або доступні в Інтернеті. Встановлення повинне виконувати сертифікований спеціаліст.

Розміри

CorePro LEDtube EM/Mains T8



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Розміри

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Загальна інформація	
Розташування виводів	G13
Цикл перемикання	200 000
Номинальний термін служби	50 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Кут променю (ном.)	240 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Матовий
Форма лампи	T8
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C

Світлотехнічні

		Корельована колірна			
Order Code	Full Product Name	температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік	
929001874802	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	6500 K	865	2 000 lm	
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	6500 K	865	2 000 lm	
929001874902	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	4000 K	840	2 000 lm	
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	4000 K	840	2 000 lm	
929001875002	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	6500 K	865	2 700 lm	
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	6500 K	865	2 700 lm	
929001875102	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	4000 K	840	2 700 lm	
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	4000 K	840	2 700 lm	
929003022102	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	4000 K	840	800 lm	
929003022202	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	6500 K	865	800 lm	
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	4000 K	840	900 lm	
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	6500 K	865	900 lm	
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	4000 K	840	1 800 lm	
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	6500 K	865	1 800 lm	
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	4000 K	840	800 lm	
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	6500 K	865	800 lm	
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	4000 K	840	2 200 lm	
929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	6500 K	865	2 200 lm	
929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	3000 K	830	750 lm	
929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	3000 K	830	1 700 lm	
929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	3000 K	830	2 050 lm	
929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	3000 K	830	850 lm	

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна		
		температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	3000 K	830	1 850 lm
929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	3000 K	830	2 500 lm
929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	3000 K	830	2 250 lm
929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	4000 K	840	2 400 lm
929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	6500 K	865	2 400 lm
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	3000 K	830	3 320 lm
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	4000 K	840	3 500 lm
929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	6500 K	865	3 500 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана
			потужність
929001874802	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	50 to 60 Hz	18 W
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	50 to 60 Hz	18 W
929001874902	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	50 to 60 Hz	18 W
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	50 to 60 Hz	18 W
929001875002	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	50 to 60 Hz	24 W
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	50 to 60 Hz	24 W
929001875102	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	50 to 60 Hz	24 W
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	50 to 60 Hz	24 W
929003022102	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W
929003022202	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	50 to 60 Hz	15,5 W
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	50 to 60 Hz	15,5 W
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана
			потужність
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	50 to 60 Hz	20 W
929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	50 to 60 Hz	20 W
929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 to 60 Hz	8 W
929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	50 to 60 Hz	15,5 W
929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	50 to 60 Hz	20 W
929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	50 to 60 Hz	8 W
929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	50 to 60 Hz	18 W
929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	50 to 60 Hz	24 W
929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	-	17,7 W
929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	-	17,7 W
929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	-	17,7 W
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	-	25,9 W
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	-	25,9 W
929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	-	25,9 W

CorePro LEDtube EM/Mains T8


Температура











Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929001874802	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	60 °C
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	60 °C
929001874902	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	60 °C
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	60 °C
929001875002	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	60 °C
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	60 °C
929001875102	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	60 °C
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	60 °C
929003022102	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 °C
929003022202	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 °C
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	50 °C
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	50 °C
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	60 °C
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	60 °C
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 °C



Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 °C
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	60 °C
929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	60 °C
929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 °C
929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	60 °C
929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	60 °C
929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	50 °C
929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	60 °C
929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	60 °C
929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	55 °C
929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	55 °C
929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	55 °C
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	55 °C
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	55 °C
929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	55 °C

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/ 1000 год
929001874802	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 kWh
929001874832	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 kWh
929001874902	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 kWh
929001874932	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 kWh
929001875002	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	24 kWh
929001875032	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	24 kWh
929001875102	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24 kWh
929001875132	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24 kWh
929003022102	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 kWh
929003022202	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 kWh
929003158602	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	16 kWh
929003519802	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	16 kWh
929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 kWh
929003547302	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 kWh
929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 kWh
929003547502	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 kWh
929003577132	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	8 kWh
929003577232	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	16 kWh
929003577332	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	20 kWh
929003577402	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh
929003577532	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	18 kWh
929003577632	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	24 kWh
929003746102	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	18 kWh
929003746202	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	18 kWh
929003746302	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	18 kWh
929003746402	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	26 kWh
929003746502	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	26 kWh
929003746602	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	26 kWh







CorePro LEDtube EM/Mains T8

