



Lắp đặt hoặc thay thế LEDtube T8 với giá cả phải chăng

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Philips CorePro LEDtube là sản phẩm thay thế nhanh chóng và dễ dàng đèn huỳnh quang T8 hoặc các bóng đèn tuýp LED khác với thời gian hoàn lại chi phí đầu tư nhanh. Dòng sản phẩm Core LEDtube không chỉ yêu cầu đầu tư ban đầu thấp, mà hiệu quả năng lượng của đèn LED còn mang lại sự tiết kiệm tức thì mà bạn mong đợi trong thời gian dài và đáng tin cậy. Ngoài ra, đèn còn có kích thước đèn và sự phân bố ánh sáng giống như các lựa chọn thay thế đèn huỳnh quang khiến bạn không cảm nhận được sự khác biệt. Có hai cách để lắp đặt các bóng đèn tuýp LED này: Đi lại dây các bộ đèn huỳnh quang hiện có để CorePro LEDtube hoạt động trực tiếp trên Nguồn. Hoặc chỉ cần thay đổi con chuột (starter) huỳnh quang bằng con chuột cho LED, kết hợp với chấn lưu Điện tử.

Lợi ích

- Tiết kiệm năng lượng tối ưu - nhiều hơn khoảng 50% so với các giải pháp thay thế huỳnh quang
- Lắp đặt - nâng cấp hoặc đi dây dễ dàng
- Hình thức giống như đèn huỳnh quang
- Giảm thiểu chi phí bảo trì - Tuổi thọ lâu gấp đôi so với bóng đèn huỳnh quang để giảm chi phí thay thế

Tính năng

- Lựa chọn màu sắc: 3000K, 4000K và 6500K
- Phù hợp – 600mm, 1200mm hoặc 1500mm
- Tuổi thọ lâu hơn - Tuổi thọ lâu hơn gấp đôi so với đèn huỳnh quang
- Có nhiều ứng dụng
- Cho phép triển khai HACCP, được hỗ trợ bởi chứng chỉ NSF cấp sản phẩm

CorePro LEDtube EM/Mains T8


Ứng dụng

- Văn phòng
- Ngân hàng
- Giáo dục
- Bán lẻ thực phẩm và bán lẻ quy mô lớn
- Chiếu sáng thương mại

Cảnh báo và An toàn

- LƯU Ý: Hiệu quả năng lượng tổng thể và phân phối ánh sáng của hệ thống sử dụng những đèn này tùy thuộc vào thiết kế lắp đặt.
- Bạn phải lắp đặt theo sơ đồ lắp đặt được cung cấp kèm theo đèn hoặc có sẵn trên mạng. Chỉ chuyên gia có chứng chỉ mới được phép lắp đặt.

Bản vẽ kích thước



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I	28 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 AP I	28 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 AP I	28 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 AP I	28 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865T8 AP	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
Corepro LEDtube HO 1200mm 18W840T8 AP	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G13
Chu kỳ bật/tắt	200.000
Tuổi thọ danh định	50.000 h
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Góc chùm sáng (Danh định)	240 °
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Sương giá
Hình dạng bóng đèn	T8

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Mã màu	Quang thông
929003519708	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I	4000 K	840	1.800 lm
929003519808	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 AP I	6500 K	865	1.800 lm
929003520708	Corepro LEDtube HO 1200mm 18W840T8 AP	4000 K	840	2.100 lm
929003520808	CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865T8 AP	6500 K	865	2.100 lm
929003547208	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 AP I	4000 K	840	800 lm
929003547308	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 AP I	6500 K	865	800 lm

Vận hành và điện

CorePro LEDtube EM/Mains T8

		Mức tiêu thụ	
Order Code	Full Product Name	Tần số dòng điện	
929003519708	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I	-	15,5 W
929003519808	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 AP I	-	15,5 W
929003520708	Corepro LEDtube HO 1200mm 18W840T8 AP	50 to 60 Hz	18 W

		Mức tiêu thụ	
Order Code	Full Product Name	Tần số dòng điện	
929003520808	CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865T8 AP	50 to 60 Hz	18 W
929003547208	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 AP I	-	8 W
929003547308	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 AP I	-	8 W



Nhiệt độ

		Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	
Order Code	Full Product Name		
929003519708	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I	60 °C	
929003519808	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 AP I	60 °C	
929003520708	Corepro LEDtube HO 1200mm 18W840T8 AP	55 °C	

		Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	
Order Code	Full Product Name		
929003520808	CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865T8 AP	55 °C	
929003547208	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 AP I	50 °C	
929003547308	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 AP I	50 °C	

Phê duyệt và ứng dụng

		Nhiệt độ môi trường cho phép	
Order Code	Full Product Name		
929003519708	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 AP I	-20 đến +45°C	
929003519808	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 AP I	-20 đến +45°C	
929003520708	Corepro LEDtube HO 1200mm 18W840T8 AP	-20 °C đến 45 °C	
929003520808	CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865T8 AP	-20 °C đến 45 °C	
929003547208	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 AP I	-20 đến +45°C	
929003547308	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 AP I	-20 đến +45°C	



CorePro LEDtube EM/Mains T8

