



# Альтернатива!

## PL-Q 4 Pin

PL-Q – ефективна компактна люмінесцентна лампа квадратної форми, яка зазвичай використовується у світильниках декоративного освітлення. Пропонуючи перевагу енергоефективної роботи, вона також забезпечує свободу дизайну для плоских стельових або настінних світильників, зокрема завдяки невеликій висоті вбудовування та рівномірному поширенню світла. 4-контактна версія призначена для роботи з електронними пристроями.

### Переваги

- Низька висота вбудовування
- Декілька варіантів кольору світла
- Гарна кольоропередача (CRI >80)
- Можлива світлорегуляція до 10 % від номінального значення

### Характеристики

- 4-контактний цоколь
- Технологія трифосфорної люмінесценції

### Застосування

- Ідеально підходить для таких застосувань, як коридори, туалети, сходи та приймальні

### Попередження та безпека

- Техніко-електричні характеристики лампи залежать від умов експлуатації, як-от температура навколишнього середовища, робоче положення лампи та застосовуваний височастотний модуль регулювання
- За частого вмикання/вимикання світла та в разі погано прогрітих електродів термін експлуатації ламп зменшується
- Розбиття лампи навряд чи вплине на ваше здоров'я. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Помістіть уламки в герметичний целофановий пакет і передайте їх у місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.


PL-Q 4 Pin

Версії



LPPR PLQ4P

Розміри



| Product         | U (max) | D (max) | D1 (max) | C (max) | C1 (max) | F (max) | E (max) |
|-----------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|
| PL-Q 38W/830/4P | 46,5 mm | 18,9 mm | 33 mm    | 203 mm  | 76 mm    | 41 mm   | 200 mm  |
| 1CT/10BOX       |         |         |          |         |          |         |         |

