



Philips Cleanroom: ha a világításnak higiénikusnak, kiváló minőségűnek és nagy felbontásúnak kell lennie

Cleanroom CR350B

Egy olyan létesítmény üzemeltetése során, ahol a legmagasabb szintű higiénia szükséges, a világítással szemben támasztott követelmények nagyon magasak, és szigorú előírásoknak kell megfelelnie: könnyen tisztíthatónak, pormentesnek, zártnak és vízállónak kell lennie – mindezt úgy, hogy közben kivételes optikai teljesítményt nyújt. A Philips CR350B tisztatéri lámpatesteket kifejezetten olyan létesítményekhez terveztük, ahol a higiénia kulcsfontosságú, mint például kórházak, laboratóriumok, műtők és vizsgálati helyiségek, valamint a gyógyszeripar. Ezek az energiatakarékos és tartós tisztatéri világítási megoldások kiváló fényminőséget biztosítanak, amely megfelel a legszigorúbb normáknak, valamint a speciális IP65-ös, könnyen tisztítható, pormentes lámpatesteket előíró jogszabályoknak. A kiváló fényminőségnek és színvisszaadásnak köszönhetően ezek a Philips tisztatéri lámpatestek csökkentik a szem terhelését is. Ez döntő tényező lehet az olyan iparágakban, mint a tisztatéri gyártás, a grafika és a textilgyártás, ahol a nagy erejű és káprázásmentes fény nagyon fontos.

Előnyök

- Kiváló fényminőség
- Megfelel a tisztatéri normáknak és jogszabályoknak
- Nagy megbízhatóság, alacsony karbantartási igény

Cleanroom CR350B

Szolgáltatások

- Teljes mértékben megfelel az IP65 és ENEC szabványoknak
- Kiváló színvisszaadás (CRI >90)
- Fényáram: akár 6000 lm
- Alacsony káprázás (UGR <19)
- Felületre szerelhető tartókonzol és biztonsági kábel tartozékként kapható

Alkalmazás





- Műtők és vizsgálati helyiségek
- Laboratóriumok és gyógyszerészeti létesítmények
- Tisztatéri termelési területek

Versions



Photo

Méretezett rajza



Termék részletei



Photo



Photo



Photo



Photo



Photo



Photo

Cleanroom CR350B

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Az optika típusa	Széles sugárzási szög
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK07
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	-
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
79707200	CR350B LED40S/940 PSU W60L60 OC	>90	98 lm/W	4 000 lm
79708900	CR350B LED40S/840 PSD W60L60 OC	>80	108 lm/W	4 000 lm
79710200	CR350B LED40S/940 PSD W60L60 OC	>90	98 lm/W	4 000 lm
79713300	CR350B LED60S/940 PSU W60L60 OC	>90	100 lm/W	6 000 lm
79714000	CR350B LED60S/840 PSD W60L60 OC	>80	109 lm/W	6 000 lm
79716400	CR350B LED60S/940 PSD W60L60 OC	>90	100 lm/W	6 000 lm
79734800	CR352B LED40S/940 PSD W62L62 OC	>90	98 lm/W	4 000 lm
79740900	CR352B LED60S/940 PSD W62L62 OC	>90	100 lm/W	6 000 lm
79719500	CR350B LED40S/940 PSU W30L120 OC	>90	98 lm/W	4 000 lm
79720100	CR350B LED40S/840 PSD W30L120 OC	>80	108 lm/W	4 000 lm
79722500	CR350B LED40S/940 PSD W30L120 OC	>90	98 lm/W	4 000 lm
79725600	CR350B LED60S/940 PSU W30L120 OC	>90	100 lm/W	6 000 lm
79726300	CR350B LED60S/840 PSD W30L120 OC	>80	109 lm/W	6 000 lm
79728700	CR350B LED60S/940 PSD W30L120 OC	>90	100 lm/W	6 000 lm
79746100	CR352B LED40S/940 PSD W31xL125 OC	>90	98 lm/W	4 000 lm
79752200	CR352B LED60S/940 PSD W31xL125 OC	>90	100 lm/W	6 000 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
79707200	CR350B LED40S/940 PSU W60L60 OC	41 W	79719500	CR350B LED40S/940 PSU W30L120 OC	41 W
79708900	CR350B LED40S/840 PSD W60L60 OC	37 W	79720100	CR350B LED40S/840 PSD W30L120 OC	37 W
79710200	CR350B LED40S/940 PSD W60L60 OC	41 W	79722500	CR350B LED40S/940 PSD W30L120 OC	41 W
79713300	CR350B LED60S/940 PSU W60L60 OC	60 W	79725600	CR350B LED60S/940 PSU W30L120 OC	60 W
79714000	CR350B LED60S/840 PSD W60L60 OC	55 W	79726300	CR350B LED60S/840 PSD W30L120 OC	55 W
79716400	CR350B LED60S/940 PSD W60L60 OC	60 W	79728700	CR350B LED60S/940 PSD W30L120 OC	60 W
79734800	CR352B LED40S/940 PSD W62L62 OC	41 W	79746100	CR352B LED40S/940 PSD W31xL125 OC	41 W
79740900	CR352B LED60S/940 PSD W62L62 OC	60 W	79752200	CR352B LED60S/940 PSD W31xL125 OC	60 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Cleanroom CR350B

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
79707200	CR350B LED40S/940 PSU W60L60 OC	Nem	Nem alkalmazható
79708900	CR350B LED40S/840 PSD W60L60 OC	Igen	1%
79710200	CR350B LED40S/940 PSD W60L60 OC	Igen	1%
79713300	CR350B LED60S/940 PSU W60L60 OC	Nem	Nem alkalmazható
79714000	CR350B LED60S/840 PSD W60L60 OC	Igen	1%
79716400	CR350B LED60S/940 PSD W60L60 OC	Igen	1%
79734800	CR352B LED40S/940 PSD W62L62 OC	Igen	1%
79740900	CR352B LED60S/940 PSD W62L62 OC	Igen	1%


Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
79719500	CR350B LED40S/940 PSU W30L120 OC	Nem	Nem alkalmazható
79720100	CR350B LED40S/840 PSD W30L120 OC	Igen	1%
79722500	CR350B LED40S/940 PSD W30L120 OC	Igen	1%
79725600	CR350B LED60S/940 PSU W30L120 OC	Nem	Nem alkalmazható
79726300	CR350B LED60S/840 PSD W30L120 OC	Igen	1%
79728700	CR350B LED60S/940 PSD W30L120 OC	Igen	1%
79746100	CR352B LED40S/940 PSD W31xL125 OC	Igen	1%
79752200	CR352B LED60S/940 PSD W31xL125 OC	Igen	1%

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
79707200	CR350B LED40S/940 PSU W60L60 OC	(0.39, 0.38) SDCM <3
79708900	CR350B LED40S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3
79710200	CR350B LED40S/940 PSD W60L60 OC	(0.39, 0.38) SDCM <3
79713300	CR350B LED60S/940 PSU W60L60 OC	(0.39, 0.38) SDCM <3
79714000	CR350B LED60S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3
79716400	CR350B LED60S/940 PSD W60L60 OC	(0.39, 0.38) SDCM <3
79734800	CR352B LED40S/940 PSD W62L62 OC	(0.39, 0.38) SDCM <3
79740900	CR352B LED60S/940 PSD W62L62 OC	(0.39, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
79719500	CR350B LED40S/940 PSU W30L120 OC	(0.39, 0.38) SDCM <3
79720100	CR350B LED40S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3
79722500	CR350B LED40S/940 PSD W30L120 OC	(0.39, 0.38) SDCM <3
79725600	CR350B LED60S/940 PSU W30L120 OC	(0.39, 0.38) SDCM <3
79726300	CR350B LED60S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3
79728700	CR350B LED60S/940 PSD W30L120 OC	(0.39, 0.38) SDCM <3
79746100	CR352B LED40S/940 PSD W31xL125 OC	(0.39, 0.38) SDCM <3
79752200	CR352B LED60S/940 PSD W31xL125 OC	(0.39, 0.38) SDCM <3

Polar Wide Diagrams






Polar Normal (separate) - null - 912401483355

Polar Normal (separate) - null - 912401483357

Polar Normal (separate) - null - 912401483360




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 912401483367

Polar Normal (separate) - null - 912401483366




Polar Normal (separate) - null - 912401483361



Polar Normal (separate) - null - 912401483372

Polar Normal (separate) - null - 912401483354




Polar Normal (separate) - null - 912401483373



Polar Normal (separate) - null - 912401483375

Polar Normal (separate) - null - 912401483369

Polar Normal (separate) - null - 912401483399




Polar Normal (separate) - null - 912401483381

Polar Normal (separate) - null - 912401483387

Polar Normal (separate) - null - 912401483363

Cleanroom CR350B

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 912401483393

