



Kun valo vastaa puhdistilan tarpeisiin

GreenPerform Teardrop G3

Greenperform Teardrop CR388C G3 on edullinen mutta tehokas puhdastilojen runkovalaisin. Ohuen ja virtaviivaisen muotoilunsa ansiosta se vähentää pölyn kerääntymistä koteloon täysin. Järjestelmän tehokkuus on jopa 150 lm/W, mikä auttaa asiakasta säästämään energiaa. Lisäksi CR388C G3 tarjoaa helpon liitännän jatkuvaa asennusta varten. Tuoteperheen ominaisuuksiin kuuluvat DALI-ohjaus ja korkea värintoistoindeksi (CRI90), jotka parantavat ohjattavuutta ja visuaalista mukavuutta entisestään. CR388C G3 sopii erinomaisesti uusiin ja kunnostettuihin puhdastiloihin.

Hyödyt

- Enemmän energiansäästöä järjestelmän korkean lm/w-tehokkuuden ansiosta
- Vähemmän runkoon kertyvää pölyä
- Järjestelmäliittymä ja korkea värintoistoindeksi mahdollistavat helpon ohjauksen ja miellyttävän valaistuksen
- Helppo ja nopea asennus paikan päällä

Ominaisuudet

- Järjestelmän enimmäistehokkuus 150 lm/W
- Ohut ja virtaviivainen runko
- DALI- ja CRI90-vaihtoehdot saatavilla
- Pikaliitin helppoon asennukseen

Käyttökohteet

- Elektroniikka- tai puolijohdeteollisuuden puhdastila



GreenPerform Teardrop G3

Versions



GreenPerform Cleanroom Teardrop G3

Mittapiirros



GreenPerform Teardrop G3

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Liitäntälaite	EB
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	120 °
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	-
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Polykarbonaatti
Kotelon väri	Valkoinen RAL 9003
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03
Suojausluokan koodi	IP40
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	0... +35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Tulenarkuusmerkintä	-
Hehkulankatesti	-
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila	Valotehokkuus	Valonlähteiden	
		(nim.)	(nimellinen)	Valovirta	määrä
911401511444	CR388C G3 LED33/Amber L120	-	92 lm/W	3 300 lm	188
911401512244	CR388C G3 LED33/Amber L120 CD	-	92 lm/W	3 300 lm	188
911401511644	CR388C G3 LED45/840 L120 CD	4000 K	150 lm/W	4 500 lm	156

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401511444	CR388C G3 LED33/Amber L120	36 W
911401512244	CR388C G3 LED33/Amber L120 CD	36 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401511644	CR388C G3 LED45/840 L120 CD	30 W

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
911401511444	CR388C G3 LED33/Amber L120	3300
911401512244	CR388C G3 LED33/Amber L120 CD	3300

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
911401511644	CR388C G3 LED45/840 L120 CD	4500

GreenPerform Teardrop G3

