



满足洁净室的照明需求

GreenPerform Teardrop G3

Greenperform Teardrop CR388C G3 是一款经济实惠但系统效能高的洁净室板横条。凭借其纤薄的流线型设计减少外壳上的灰尘堆积。由于其最大 150 流明/瓦的系统效能，它为客户提供更高的节能效果。此外，CR388C G3 为连续式安装提供了简单的连接。该系列提供 Dali 接口和 CRI90，进一步扩展了控制接口的可用性和视觉舒适度。CR388C G3 对于新安装的无尘室和改造无尘室项目也是一款理想的产品。

优点

- 由于高 lm/w 系统效能，更节能
- 减少外壳上的灰尘堆积
- 具有更高显色指数的系统界面可用于轻松控制功能和视觉舒适度
- 现场安装简单快捷

特点

- 最大 150lm/w 系统效能
- 纤薄流线型外壳设计
- 提供 Dali 和 CRI90
- 用于连续式安装的快速接头

应用



- 电子或半导体工业洁净室

规格

Emergency lighting	否
--------------------	---

GreenPerform Teardrop G3

二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	是
设备组件数	1 个单位
灯技术	
光源的光束角度	120 °
显色指数 (CRI)	>80
光学类型	宽光束
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 I
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
适用于随机开关	是
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯
外壳颜色	白色 RAL 9003
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP40
审批和申请	
环境温度范围	0 至 +35°C
CE 标志	是
ENEC 标志	-
可燃性标志	-
灼热丝测试	-
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

一般信息		装置
Order Code	Full Product Name	
911401510344	CR388C G3 LED80/840 L150	EB
911401510644	CR388C G3 LED80/850 L150	EB
911401510944	CR388C G3 LED80/840 L150 PSD	EBD
911401511244	CR388C G3 LED80/850 L150 PSD	EBD
911401511744	CR388C G3 LED80/840 L150 CD	EB
911401512044	CR388C G3 LED80/850 L150 CD	EB
911401511344	CR388C G3 LED17/Amber L120	EB
911401511444	CR388C G3 LED33/Amber L120	EB
911401512144	CR388C G3 LED17/Amber L120 CD	EB
911401512244	CR388C G3 LED33/Amber L120 CD	EB
911401510144	CR388C G3 LED22/840 L120	EB
911401510244	CR388C G3 LED45/840 L120	EB
911401510444	CR388C G3 LED22/850 L120	EB
911401510544	CR388C G3 LED45/850 L120	EB
911401510744	CR388C G3 LED22/840 L120 PSD	EBD
911401510844	CR388C G3 LED42/840 L120 PSD	EBD
911401511044	CR388C G3 LED22/850 L120 PSD	EBD
911401511144	CR388C G3 LED42/850 L120 PSD	EBD
911401511544	CR388C G3 LED22/840 L120 CD	EB
911401511644	CR388C G3 LED45/840 L120 CD	EB
911401511844	CR388C G3 LED22/850 L120 CD	EB
911401511944	CR388C G3 LED45/850 L120 CD	EB

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温(标称)		光效 (额定)		光源数
		称)	(标称)	光通量	量	
911401510344	CR388C G3 LED80/840 L150	4000 K	153 lm/W	8,000 lm	272	

Order Code	Full Product Name	相关色温(标称)		光效 (额定)		光源数
		称)	(标称)	光通量	量	
911401510644	CR388C G3 LED80/850 L150	5000 K	153 lm/W	8,000 lm	272	

GreenPerform Teardrop G3

Order Code	Full Product Name	相关色温(标 称)		光效 (额定)		光源数量
				(标称)	光通量	
911401510944	CR388C G3 LED80/840 L150 PSD	4000 K	140 lm/W	8,000 lm	272	
911401511244	CR388C G3 LED80/850 L150 PSD	5000 K	140 lm/W	8,000 lm	272	
911401511744	CR388C G3 LED80/840 L150 CD	4000 K	153 lm/W	8,000 lm	272	
911401512044	CR388C G3 LED80/850 L150 CD	5000 K	153 lm/W	8,000 lm	272	
911401511344	CR388C G3 LED17/Amber L120	-	92 lm/W	1,750 lm	98	
911401511444	CR388C G3 LED33/Amber L120	-	92 lm/W	3,300 lm	188	
911401512144	CR388C G3 LED17/Amber L120 CD	-	92 lm/W	1,750 lm	98	
911401512244	CR388C G3 LED33/Amber L120 CD	-	92 lm/W	3,300 lm	188	
911401510144	CR388C G3 LED22/840 L120	4000 K	150 lm/W	2,250 lm	80	
911401510244	CR388C G3 LED45/840 L120	4000 K	150 lm/W	4,500 lm	156	

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401510344	CR388C G3 LED80/840 L150	52 W
911401510644	CR388C G3 LED80/850 L150	52 W
911401510944	CR388C G3 LED80/840 L150 PSD	57 W
911401511244	CR388C G3 LED80/850 L150 PSD	57 W
911401511744	CR388C G3 LED80/840 L150 CD	52 W
911401512044	CR388C G3 LED80/850 L150 CD	52 W
911401511344	CR388C G3 LED17/Amber L120	19 W
911401511444	CR388C G3 LED33/Amber L120	36 W
911401512144	CR388C G3 LED17/Amber L120 CD	19 W
911401512244	CR388C G3 LED33/Amber L120 CD	36 W
911401510144	CR388C G3 LED22/840 L120	15 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401510344	CR388C G3 LED80/840 L150	-	不适用
911401510644	CR388C G3 LED80/850 L150	-	不适用
911401510944	CR388C G3 LED80/840 L150 PSD	DALI	10% (取决于调光器 , ELV)
911401511244	CR388C G3 LED80/850 L150 PSD	DALI	10% (取决于调光器 , ELV)
911401511744	CR388C G3 LED80/840 L150 CD	-	不适用
911401512044	CR388C G3 LED80/850 L150 CD	-	不适用
911401511344	CR388C G3 LED17/Amber L120	-	不适用
911401511444	CR388C G3 LED33/Amber L120	-	不适用
911401512144	CR388C G3 LED17/Amber L120 CD	-	不适用
911401512244	CR388C G3 LED33/Amber L120 CD	-	不适用
911401510144	CR388C G3 LED22/840 L120	-	不适用

Order Code	Full Product Name	相关色温(标 称)		光效 (额定)		光源数量
				(标称)	光通量	
911401510444	CR388C G3 LED22/850 L120	5000 K	150 lm/W	2,250 lm	80	
911401510544	CR388C G3 LED45/850 L120	5000 K	150 lm/W	4,500 lm	156	
911401510744	CR388C G3 LED22/840 L120 PSD	4000 K	140 lm/W	2,240 lm	80	
911401510844	CR388C G3 LED42/840 L120 PSD	4000 K	140 lm/W	4,200 lm	156	
911401511044	CR388C G3 LED22/850 L120 PSD	5000 K	140 lm/W	2,240 lm	80	
911401511144	CR388C G3 LED42/850 L120 PSD	5000 K	140 lm/W	4,200 lm	156	
911401511544	CR388C G3 LED22/840 L120 CD	4000 K	150 lm/W	2,250 lm	80	
911401511644	CR388C G3 LED45/840 L120 CD	4000 K	150 lm/W	4,500 lm	156	
911401511844	CR388C G3 LED22/850 L120 CD	5000 K	150 lm/W	2,250 lm	80	
911401511944	CR388C G3 LED45/850 L120 CD	5000 K	150 lm/W	4,500 lm	156	

Order Code	Full Product Name	功耗
911401510244	CR388C G3 LED45/840 L120	30 W
911401510444	CR388C G3 LED22/850 L120	15 W
911401510544	CR388C G3 LED45/850 L120	30 W
911401510744	CR388C G3 LED22/840 L120 PSD	16 W
911401510844	CR388C G3 LED42/840 L120 PSD	30 W
911401511044	CR388C G3 LED22/850 L120 PSD	16 W
911401511144	CR388C G3 LED42/850 L120 PSD	30 W
911401511544	CR388C G3 LED22/840 L120 CD	15 W
911401511644	CR388C G3 LED45/840 L120 CD	30 W
911401511844	CR388C G3 LED22/850 L120 CD	15 W
911401511944	CR388C G3 LED45/850 L120 CD	30 W

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401510244	CR388C G3 LED45/840 L120	-	不适用
911401510444	CR388C G3 LED22/850 L120	-	不适用
911401510544	CR388C G3 LED45/850 L120	-	不适用
911401510744	CR388C G3 LED22/840 L120 PSD	DALI	10% (取决于调光器 , ELV)
911401510844	CR388C G3 LED42/840 L120 PSD	DALI	10% (取决于调光器 , ELV)
911401511044	CR388C G3 LED22/850 L120 PSD	DALI	10% (取决于调光器 , ELV)
911401511144	CR388C G3 LED42/850 L120 PSD	DALI	10% (取决于调光器 , ELV)
911401511544	CR388C G3 LED22/840 L120 CD	-	不适用
911401511644	CR388C G3 LED45/840 L120 CD	-	不适用
911401511844	CR388C G3 LED22/850 L120 CD	-	不适用
911401511944	CR388C G3 LED45/850 L120 CD	-	不适用

初始性能 (符合 IEC 标准)

Order Code	Full Product Name	初始色度	Order Code	Full Product Name	初始色度
911401510344	CR388C G3 LED80/840 L150	8000	911401510244	CR388C G3 LED45/840 L120	4500
911401510644	CR388C G3 LED80/850 L150	8000	911401510444	CR388C G3 LED22/850 L120	2250
911401510944	CR388C G3 LED80/840 L150 PSD	8000	911401510544	CR388C G3 LED45/850 L120	4500
911401511244	CR388C G3 LED80/850 L150 PSD	8000	911401510744	CR388C G3 LED22/840 L120 PSD	2240
911401511744	CR388C G3 LED80/840 L150 CD	8000	911401510844	CR388C G3 LED42/840 L120 PSD	4200
911401512044	CR388C G3 LED80/850 L150 CD	8000	911401511044	CR388C G3 LED22/850 L120 PSD	2240
911401511344	CR388C G3 LED17/Amber L120	1750	911401511144	CR388C G3 LED42/850 L120 PSD	4200
911401511444	CR388C G3 LED33/Amber L120	3300	911401511544	CR388C G3 LED22/840 L120 CD	2250
911401512144	CR388C G3 LED17/Amber L120 CD	1750	911401511644	CR388C G3 LED45/840 L120 CD	4500
911401512244	CR388C G3 LED33/Amber L120 CD	3300	911401511844	CR388C G3 LED22/850 L120 CD	2250
911401510144	CR388C G3 LED22/840 L120	2250	911401511944	CR388C G3 LED45/850 L120 CD	4500

