



照明滿足無塵室多種需求

GreenPerform Teardrop G3

Greenperform Teardrop CR388C G3 是價格實惠且高系統效能的無菌室長條燈架。外型纖薄流線設計，有效減少外罩集塵數量。。系統效率最大可達 150lm/w，提高客戶節能效果。此外，搭配 CR388C G3 連接輕鬆，適合連續安裝。這個系列提供數位可定址照明介面 (DALI) 和 CRI90，更進一步擴充控制介面與提高視覺舒適感受。CR388C G3 適合用於最新建構的無菌室，以及改裝的無菌室專案。

优点

- 系統 lm/w 效率高，節省更多能源
- 外罩更少集塵發生
- 系統介面提高可用 CRI，功能操控輕鬆，視覺感受更舒適
- 現場安裝輕鬆迅速

特点

- 系統效率最大可達 150 lm/w
- 外罩設計纖薄，造型流線
- 配備 DALI 和 CRI90
- 快速連接器，適合連續安裝

应用

- 電子或半導體產業無塵室

规格

Emergency lighting	否
--------------------	---



GreenPerform Teardrop G3

Versions



GreenPerform Cleanroom Teardrop G3

二维绘图



GreenPerform Teardrop G3

一般資訊	
內附驅動器	是
裝置部件數量	單位
照明技術	
光源光束角度	120 °
演色性指數 (CRI)	>80
光學裝置類型	寬光束
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 I
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
適合隨機切換	是
機械與外罩	
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂
外罩色彩	白色 RAL 9003
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP40
認證與應用	
環境溫度範圍	0 至 +35 °C
CE 標誌	是
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	-
灼熱絲測試	-
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

一般資訊

Order Code	Full Product Name	部件
911401510344	CR388C G3 LED80/840 L150	EB
911401510644	CR388C G3 LED80/850 L150	EB
911401510944	CR388C G3 LED80/840 L150 PSD	EBD
911401511244	CR388C G3 LED80/850 L150 PSD	EBD
911401511744	CR388C G3 LED80/840 L150 CD	EB
911401512044	CR388C G3 LED80/850 L150 CD	EB
911401511344	CR388C G3 LED17/Amber L120	EB
911401511444	CR388C G3 LED33/Amber L120	EB
911401512144	CR388C G3 LED17/Amber L120 CD	EB
911401512244	CR388C G3 LED33/Amber L120 CD	EB
911401510144	CR388C G3 LED22/840 L120	EB
911401510244	CR388C G3 LED45/840 L120	EB
911401510444	CR388C G3 LED22/850 L120	EB
911401510544	CR388C G3 LED45/850 L120	EB
911401510744	CR388C G3 LED22/840 L120 PSD	EBD
911401510844	CR388C G3 LED42/840 L120 PSD	EBD
911401511044	CR388C G3 LED22/850 L120 PSD	EBD
911401511144	CR388C G3 LED42/850 L120 PSD	EBD
911401511544	CR388C G3 LED22/840 L120 CD	EB
911401511644	CR388C G3 LED45/840 L120 CD	EB
911401511844	CR388C G3 LED22/850 L120 CD	EB
911401511944	CR388C G3 LED45/850 L120 CD	EB

照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)		光通量	光源數
		光效 (額定)	(標準)		
911401510344	CR388C G3 LED80/840 L150	4000 K	153 lm/W	8,000 lm	272
911401510644	CR388C G3 LED80/850 L150	5000 K	153 lm/W	8,000 lm	272
911401510944	CR388C G3 LED80/840 L150 PSD	4000 K	140 lm/W	8,000 lm	272
911401511244	CR388C G3 LED80/850 L150 PSD	5000 K	140 lm/W	8,000 lm	272
911401511744	CR388C G3 LED80/840 L150 CD	4000 K	153 lm/W	8,000 lm	272
911401512044	CR388C G3 LED80/850 L150 CD	5000 K	153 lm/W	8,000 lm	272
911401511344	CR388C G3 LED17/Amber L120	-	92 lm/W	1,750 lm	98
911401511444	CR388C G3 LED33/Amber L120	-	92 lm/W	3,300 lm	188
911401512144	CR388C G3 LED17/Amber L120 CD	-	92 lm/W	1,750 lm	98

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)		光通量	光源數
		光效 (額定)	(標準)		
911401512244	CR388C G3 LED33/Amber L120 CD	-	92 lm/W	3,300 lm	188
911401510144	CR388C G3 LED22/840 L120	4000 K	150 lm/W	2,250 lm	80
911401510244	CR388C G3 LED45/840 L120	4000 K	150 lm/W	4,500 lm	156
911401510444	CR388C G3 LED22/850 L120	5000 K	150 lm/W	2,250 lm	80
911401510544	CR388C G3 LED45/850 L120	5000 K	150 lm/W	4,500 lm	156
911401510744	CR388C G3 LED22/840 L120 PSD	4000 K	140 lm/W	2,240 lm	80
911401510844	CR388C G3 LED42/840 L120 PSD	4000 K	140 lm/W	4,200 lm	156
911401511044	CR388C G3 LED22/850 L120 PSD	5000 K	140 lm/W	2,240 lm	80
911401511144	CR388C G3 LED42/850 L120 PSD	5000 K	140 lm/W	4,200 lm	156

GreenPerform Teardrop G3

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標 光效 (額定)			
		稱)	(標準)	光通量	光源數
911401511544	CR388C G3 LED22/840 L120 CD	4000 K	150 lm/W	2,250 lm	80
911401511644	CR388C G3 LED45/840 L120 CD	4000 K	150 lm/W	4,500 lm	156

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401510344	CR388C G3 LED80/840 L150	52 W
911401510644	CR388C G3 LED80/850 L150	52 W
911401510944	CR388C G3 LED80/840 L150 PSD	57 W
911401511244	CR388C G3 LED80/850 L150 PSD	57 W
911401511744	CR388C G3 LED80/840 L150 CD	52 W
911401512044	CR388C G3 LED80/850 L150 CD	52 W
911401511344	CR388C G3 LED17/Amber L120	19 W
911401511444	CR388C G3 LED33/Amber L120	36 W
911401512144	CR388C G3 LED17/Amber L120 CD	19 W
911401512244	CR388C G3 LED33/Amber L120 CD	36 W
911401510144	CR388C G3 LED22/840 L120	15 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401510344	CR388C G3 LED80/840 L150	-	不適用
911401510644	CR388C G3 LED80/850 L150	-	不適用
911401510944	CR388C G3 LED80/840 L150 PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	10% (取決於調光器、ELV)
911401511244	CR388C G3 LED80/850 L150 PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	10% (取決於調光器、ELV)
911401511744	CR388C G3 LED80/840 L150 CD	-	不適用
911401512044	CR388C G3 LED80/850 L150 CD	-	不適用
911401511344	CR388C G3 LED17/Amber L120	-	不適用
911401511444	CR388C G3 LED33/Amber L120	-	不適用
911401512144	CR388C G3 LED17/Amber L120 CD	-	不適用
911401512244	CR388C G3 LED33/Amber L120 CD	-	不適用
911401510144	CR388C G3 LED22/840 L120	-	不適用

初始效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401510344	CR388C G3 LED80/840 L150	8000
911401510644	CR388C G3 LED80/850 L150	8000
911401510944	CR388C G3 LED80/840 L150 PSD	8000
911401511244	CR388C G3 LED80/850 L150 PSD	8000

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標 光效 (額定)			
		稱)	(標準)	光通量	光源數
911401511844	CR388C G3 LED22/850 L120 CD	5000 K	150 lm/W	2,250 lm	80
911401511944	CR388C G3 LED45/850 L120 CD	5000 K	150 lm/W	4,500 lm	156

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401510244	CR388C G3 LED45/840 L120	30 W
911401510444	CR388C G3 LED22/850 L120	15 W
911401510544	CR388C G3 LED45/850 L120	30 W
911401510744	CR388C G3 LED22/840 L120 PSD	16 W
911401510844	CR388C G3 LED42/840 L120 PSD	30 W
911401511044	CR388C G3 LED22/850 L120 PSD	16 W
911401511144	CR388C G3 LED42/850 L120 PSD	30 W
911401511544	CR388C G3 LED22/840 L120 CD	15 W
911401511644	CR388C G3 LED45/840 L120 CD	30 W
911401511844	CR388C G3 LED22/850 L120 CD	15 W
911401511944	CR388C G3 LED45/850 L120 CD	30 W

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401510244	CR388C G3 LED45/840 L120	-	不適用
911401510444	CR388C G3 LED22/850 L120	-	不適用
911401510544	CR388C G3 LED45/850 L120	-	不適用
911401510744	CR388C G3 LED22/840 L120 PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	10% (取決於調光器、ELV)
911401510844	CR388C G3 LED42/840 L120 PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	10% (取決於調光器、ELV)
911401511044	CR388C G3 LED22/850 L120 PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	10% (取決於調光器、ELV)
911401511144	CR388C G3 LED42/850 L120 PSD	數位可定址照明介面 (DALI)	10% (取決於調光器、ELV)
911401511544	CR388C G3 LED22/840 L120 CD	-	不適用
911401511644	CR388C G3 LED45/840 L120 CD	-	不適用
911401511844	CR388C G3 LED22/850 L120 CD	-	不適用
911401511944	CR388C G3 LED45/850 L120 CD	-	不適用

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401511744	CR388C G3 LED80/840 L150 CD	8000
911401512044	CR388C G3 LED80/850 L150 CD	8000
911401511344	CR388C G3 LED17/Amber L120	1750
911401511444	CR388C G3 LED33/Amber L120	3300

GreenPerform Teardrop G3

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401512144	CR388C G3 LED17/Amber L120 CD	1750
911401512244	CR388C G3 LED33/Amber L120 CD	3300
911401510144	CR388C G3 LED22/840 L120	2250
911401510244	CR388C G3 LED45/840 L120	4500
911401510444	CR388C G3 LED22/850 L120	2250
911401510544	CR388C G3 LED45/850 L120	4500
911401510744	CR388C G3 LED22/840 L120 PSD	2240

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401510844	CR388C G3 LED42/840 L120 PSD	4200
911401511044	CR388C G3 LED22/850 L120 PSD	2240
911401511144	CR388C G3 LED42/850 L120 PSD	4200
911401511544	CR388C G3 LED22/840 L120 CD	2250
911401511644	CR388C G3 LED45/840 L120 CD	4500
911401511844	CR388C G3 LED22/850 L120 CD	2250
911401511944	CR388C G3 LED45/850 L120 CD	4500

