



Ketika lampu menerangi ruangan yang bersih

GreenPerform versi tanam di ruang bersih

GreenPerform versi tanam ruang bersih adalah luminer ruang bersih yang menawarkan solusi pencahayaan hemat energi, tahan lama, dan andal untuk penerapan khusus. Kelompok lampu ini dirancang untuk memberikan penerangan di area industri semikonduktor, industri farmasi, dll. Kelompok lampu GreenPerform versi tanam ruang bersih memberikan pencahayaan terbaik dengan kinerja energi efisien, masa pakai yang lama dan andal, perlindungan mumpuni dari debu dan kelembapan, serta turut berkontribusi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman.

Benefits

- Memungkinkan penghematan energi lebih tinggi dengan daya penerangan sistem maksimum 110 lm/W
- Memungkinkan berbagai pemasangan dengan desain bukaan depan atau belakang
- Kinerja yang dijamin andal dengan perlindungan tinggi dari masuknya debu dan air berkat sisi depan housing

Features

- Daya penerangan sistem hingga 110 lm/W
- Pilihan desain bukaan belakang atau bukaan depan untuk perawatan driver
- IP65 untuk perlindungan sisi depan housing dan IP40 untuk perlindungan sisi belakang housing

Application

- Farmasi
- Elektronik

GreenPerform versi tanam di ruang bersih

Product details



Informasi Umum	
Tag servis	Ya
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	RAL 9003 Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP40
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	+20 hingga +35 °C
Tanda CE	Ya
Tanda dapat menyala	-
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Kromatisitas awal	5
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu		Suhu Warna	Daya Penerangan	Flux Cahaya
Order Code	Full Product Name	Terkorelasi (Nom)	(terukur) (Nom)	
911401879599	CR467B LED35/CW PSU W30L120	6500 K	113 lm/W	3.500 lm
911401879799	CR467B LED55/CW PSU W30L120	6500 K	106 lm/W	5.500 lm
911401880399	CR468B LED35/CW PSU W30L120	6500 K	113 lm/W	3.500 lm
911401880599	CR468B LED55/CW PSU W30L120	6500 K	106 lm/W	5.500 lm
911401879199	CR467B LED35/CW PSU W60L60	6500 K	113 lm/W	3.500 lm
911401879299	CR467B LED55/NW PSU W60L60	4000 K	106 lm/W	5.500 lm
911401879399	CR467B LED55/CW PSU W60L60	6500 K	106 lm/W	5.500 lm
911401879999	CR468B LED35/CW PSU W60L60	6500 K	113 lm/W	3.500 lm
911401880199	CR468B LED55/CW PSU W60L60	6500 K	106 lm/W	5.500 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401879599	CR467B LED35/CW PSU W30L120	31 W	911401879799	CR467B LED55/CW PSU W30L120	52 W

GreenPerform versi tanam di ruang bersih

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401880399	CR468B LED35/CW PSU W30L120	31 W
911401880599	CR468B LED55/CW PSU W30L120	52 W
911401879199	CR467B LED35/CW PSU W60L60	31 W
911401879299	CR467B LED55/NW PSU W60L60	52 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401879399	CR467B LED55/CW PSU W60L60	52 W
911401879999	CR468B LED35/CW PSU W60L60	31 W
911401880199	CR468B LED55/CW PSU W60L60	52 W

