



# Khi ánh sáng có thể đáp ứng nhu cầu của phòng sạch

## Đèn phòng sạch GreenPerform lắp âm

Đèn phòng sạch GreenPerform lắp âm là dòng bộ đèn phòng sạch đem lại giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao và đáng tin cậy cho các ứng dụng chuyên biệt. Dòng sản phẩm này được thiết kế để chiếu sáng cho các lĩnh vực ứng dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn, công nghiệp dược phẩm, v.v. Dòng đèn phòng sạch GreenPerform lắp âm đem lại giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao đáng tin cậy, được bảo vệ tốt chống bụi bẩn và độ ẩm xâm nhập, đồng thời góp phần tạo môi trường làm việc thoải mái và tốt cho sức khỏe.

### Lợi ích

- Có khả năng tiết kiệm năng lượng cao hơn với hiệu suất hệ thống tối đa 110 lm/w
- Có thể dùng cho nhiều ứng dụng với thiết kế mở phía sau hoặc phía trước
- Có hiệu suất đáng tin cậy được đảm bảo với khả năng bảo vệ cao chống xâm nhập từ mặt trước của vỏ đèn

### Tính năng

- Hiệu suất hệ thống lên tới 110lm/w
- Tùy chọn thiết kế mở phía sau hoặc mở phía trước cho mục đích bảo trì bộ điều khiển
- IP65 để bảo vệ chống xâm nhập từ mặt trước của vỏ và IP40 để bảo vệ chống xâm nhập từ mặt sau của vỏ

### Ứng dụng

- Dược phẩm
- Điện tử

# Đèn phòng sạch GreenPerform lắp âm

## Chi tiết sản phẩm



| Thông tin chung                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Thẻ dịch vụ                      | Có             |
| Thông tin kỹ thuật về đèn        |                |
| Chỉ số hoàn màu (CRI)            | >80            |
| Vận hành và điện                 |                |
| Cấp bảo vệ IEC                   | Cấp an toàn I  |
| Điện áp đầu vào                  | 220 đến 240 V  |
| Tần số dòng                      | 50 to 60 Hz    |
| Điều khiển và điều chỉnh độ sáng |                |
| Có thể điều chỉnh độ sáng        | Không          |
| Cơ khí và vỏ đèn                 |                |
| Kiểu chụp quang học              | Polycarbonate  |
| Màu vỏ đèn                       | RAL 9003 trắng |
| Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học   | IK03           |
| Mã bảo vệ chống xâm nhập         | IP40           |
| Phê duyệt và ứng dụng            |                |
| Nhiệt độ môi trường cho phép     | +20 đến +35°C  |
| Dấu CE                           | Có             |
| Ký hiệu tính dễ cháy             | -              |
| Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC) |                |
| Màu sắc ban đầu                  | 5              |
| Dung sai quang thông             | +/-10%         |

## Thông tin kỹ thuật về đèn

| Order Code   | Full Product Name           | Nhiệt độ màu           |             | Quang hiệu (định mức) | Quang thông |
|--------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|              |                             | tương quan (Danh định) | (Danh định) |                       |             |
| 911401879599 | CR467B LED35/CW PSU W30L120 | 6500 K                 | 113 lm/W    | 3,500 lm              |             |
| 911401879699 | CR467B LED55/NW PSU W30L120 | 4000 K                 | 106 lm/W    | 5,500 lm              |             |
| 911401879799 | CR467B LED55/CW PSU W30L120 | 6500 K                 | 106 lm/W    | 5,500 lm              |             |
| 911401880299 | CR468B LED35/NW PSU W30L120 | 4000 K                 | 113 lm/W    | 3,500 lm              |             |
| 911401880399 | CR468B LED35/CW PSU W30L120 | 6500 K                 | 113 lm/W    | 3,500 lm              |             |
| 911401880599 | CR468B LED55/CW PSU W30L120 | 6500 K                 | 106 lm/W    | 5,500 lm              |             |
| 911401879099 | CR467B LED35/NW PSU W60L60  | 4000 K                 | 113 lm/W    | 3,500 lm              |             |
| 911401879199 | CR467B LED35/CW PSU W60L60  | 6500 K                 | 113 lm/W    | 3,500 lm              |             |
| 911401879299 | CR467B LED55/NW PSU W60L60  | 4000 K                 | 106 lm/W    | 5,500 lm              |             |
| 911401879399 | CR467B LED55/CW PSU W60L60  | 6500 K                 | 106 lm/W    | 5,500 lm              |             |
| 911401879899 | CR468B LED35/NW PSU W60L60  | 4000 K                 | 113 lm/W    | 3,500 lm              |             |
| 911401879999 | CR468B LED35/CW PSU W60L60  | 6500 K                 | 113 lm/W    | 3,500 lm              |             |
| 911401880099 | CR468B LED55/NW PSU W60L60  | 4000 K                 | 106 lm/W    | 5,500 lm              |             |
| 911401880199 | CR468B LED55/CW PSU W60L60  | 6500 K                 | 106 lm/W    | 5,500 lm              |             |

## Vận hành và điện

| Order Code   | Full Product Name           | Mức tiêu thụ điện |
|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 911401879599 | CR467B LED35/CW PSU W30L120 | 31 W              |
| 911401879699 | CR467B LED55/NW PSU W30L120 | 52 W              |

| Order Code   | Full Product Name           | Mức tiêu thụ điện |
|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 911401879799 | CR467B LED55/CW PSU W30L120 | 52 W              |
| 911401880299 | CR468B LED35/NW PSU W30L120 | 31 W              |

Đèn phòng sạch GreenPerform lắp âm

| Order Code   | Full Product Name           | Mức tiêu thụ điện |
|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 911401880399 | CR468B LED35/CW PSU W30L120 | 31 W              |
| 911401880599 | CR468B LED55/CW PSU W30L120 | 52 W              |
| 911401879099 | CR467B LED35/NW PSU W60L60  | 31 W              |
| 911401879199 | CR467B LED35/CW PSU W60L60  | 31 W              |
| 911401879299 | CR467B LED55/NW PSU W60L60  | 52 W              |

| Order Code   | Full Product Name          | Mức tiêu thụ điện |
|--------------|----------------------------|-------------------|
| 911401879399 | CR467B LED55/CW PSU W60L60 | 52 W              |
| 911401879899 | CR468B LED35/NW PSU W60L60 | 31 W              |
| 911401879999 | CR468B LED35/CW PSU W60L60 | 31 W              |
| 911401880099 | CR468B LED55/NW PSU W60L60 | 52 W              |
| 911401880199 | CR468B LED55/CW PSU W60L60 | 52 W              |

