



AspiraVision Compact (35, 50 og 70 W) til CDM – den intelligente elektroniske forkobling

AspiraVision Compact for CDM

AspiraVision er det ultimative inden for teknologi med elektronisk HID forkobling – høj kvalitet, kompakte, lette og nemme at bruge samt ekstra funktioner, der giver optimal ydeevne med 35 W, 50 eller 70 W CDM-lyskilder. Den nyligt tilføjede omkoblingsfunktion giver maksimal fleksibilitet for brugerne, da der er integreret tre forskellige valg af wattforbrug i en enkelt driver.

Fordele

- SOFT START muliggør installation med færre afbrydere: "Loop Through"-funktionen muliggør hurtigere og mere omkostningseffektiv installation
- Længere levetid
- Driveren kan indstilles til 35, 50 eller 70 W med den integrerede afbryder, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at udskifte driveren, hvis installationen på et senere tidspunkt kræver lyskilder med lavere eller højere wattforbrug

AspiraVision Compact for CDM

Funktioner

- SOFT START
- "Loop Through"-funktion (i selvstændig udgave)
- Forbedret varmeydelse
- Lav elektromagnetisk interferens
- Spændingsfald detektering

Anvendelsesområder


- Effektbelysning og dekorativ belysning til forretninger, offentlige områder, forhaller og kontorer
- Kun egnet til indendørs brug

Versions



GPFR IAVC 0002

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

