



# AspiraVision Compact (35 W, 50W y 70 W) para CDM: equipo electrónico de elevadas prestaciones

## AspiraVision Compact para CDM

AspiraVision es el modelo de excelencia en tecnología de equipo electrónico de HID, de gama alta, compacta, ligera y fácil de usar, con funciones añadidas para lograr un rendimiento óptimo de las lámparas CDM de 35, 50 y 70 W. El último modelo de multipotencia permite utilizar un sólo equipo para alimentar lámparas de 35W, 50W o 70W (selector en la carcasa del equipo)

### Beneficios

- SOFTSTART permite realizar la instalación con menos protecciones magnetotérmicas (MCB)
- La conexión de cableado pasante permite una instalación más rápida y rentable. La versión multipotencia 35W-50W-70W, seleccionable mediante un pequeño selector, permite ahorros de mantenimiento y logística
- Mayor vida útil

### Características





- Función SOFT START
- Cableado pasante (en versión independent)
- Rendimiento térmico mejorado
- Baja interferencia electromagnética
- Detección de caídas de tensión de red

# AspiraVision Compact para CDM

## Aplicaciones

- 35, 50 y 70 W: iluminación de acento y decorativa para tiendas, espacios públicos, vestíbulos y oficinas
- Adecuada sólo para usos interiores

## Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,7 mm	189,2 mm	170,7 mm	83,5 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

## Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	58

## Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Carcasa
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

Order Code	Full Product Name	Carcasa
23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

