



AspiraVision Compact (35, 50 és 70 W) CDM lámpákhoz – az intelligens elektronikus előtét

AspiraVision Compact for CDM

Az AspiraVision a HID elektronikus előtétetek technológiájának felsőfokát jelenti. Kompakt, könnyű, egyszerűen használható, és plusz funkciókat tartalmaz a 35, 50 illetve 70 W-os CDM-lámpák optimális működtetéséhez. A nemrég hozzáadott kapcsolási funkció rugalmasságot biztosít a használók számára azzal, hogy egyetlen vezérlővel háromféle teljesítményű fényforrás használható.

Előnyök

- A SOFT START funkció csökkenti a felszereléshez szükséges áramköri megszakítók számát; a Loop Trough áthurkolási funkció gyorsabb, költséghatékonyabb felszerelést tesz lehetővé
- Hosszabb élettartam
- Az előtét 35, 50 vagy 70 W-ra állítható a beépített kapcsoló segítségével, ami lehetővé teszi, hogy ne kelljen a meghajtót is kicserélnie, ha egy jövőben történő szerelés közben alacsonyabb vagy magasabb teljesítményű lámpákra vált

Szolgáltatások

- SOFT START
- Loop Through áthurkolási funkció (független változatban)
- Javított hőteljesítmény
- Alacsony elektromos interferencia
- Feszültségesés-észlelés

AspiraVision Compact for CDM

Alkalmazás


- Kiemelő és díszvilágítás üzletekben, közösségi terekben, előcsarnokokban és irodákban
- Kizárólag beltéri használatra alkalmas

Versions



GPPR IAVC 0002

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

