



AspiraVision Compact (35, 50 og 70 W) for CDM – smarte elektroniske forkoblinger

AspiraVision Compact for CDM

AspiraVision tilbyr det beste innen HID-teknologi for elektroniske forkoblinger – eksklusiv, kompakt, lett og brukervennlig med ekstrarfunksjoner for optimal ytelse for CDM-lyskilder på 35, 50 og 70 W. Den nye bryterfunksjonen gir maksimal fleksibilitet for brukerne ved å integrere tre forskjellige valg for wattforbruk i én enkelt driver.

Fordeler

- SOFT START gir montering med færre strømbrytere – viderekoblingsfunksjon gir raskere, kostnadseffektiv montering
- Lengre levetid
- Driveren kan stilles inn på 35, 50 eller 70 W med den integrerte bryteren, dermed trenger man ikke bytte ut driveren hvis installasjonen krever lamper med lavere eller høyere wattforbruk i fremtiden

Funksjoner

- SOFT START
- Viderekoblingsfunksjon (i frittstående versjon)
- Forbedret varmeytelse
- Lav elektromagnetisk interferens
- Registrering av spenningsfall

AspiraVision Compact for CDM

Søknad


- Effektbelysning og dekorativ belysning til butikker, offentlige rom, vestibyler og kontorer
- Bare til innendørs bruk

Versions



GPFR IAVC 0002

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

