



AspiraVision Compact (35, 50 i 70 W) dla lamp CDM — inteligentny statecznik elektroniczny

AspiraVision Compact for CDM

AspiraVision to marka doskonałości w dziedzinie technologii statecznika elektronicznego HID — produkty z najwyższej półki, kompaktowe, lekkie i proste w użyciu, z dodatkowymi funkcjami zapewniającymi optymalną wydajność lamp CDM o mocy 35, 50 i 70 W. Dodana niedawno funkcja przełączania oferuje użytkownikom maksymalną elastyczność dzięki umieszczeniu trzech ustawień mocy w jednym stateczniku.

Korzyści

- Funkcja ŁAGODNY ROZRUCH pozwala ograniczyć liczbę automatycznych wyłączeń w obwodzie; funkcja Przelotka przyspiesza montaż i zmniejsza jego koszty
- Dłuższy okres eksploatacji
- Przełącznik wbudowany w zasilacz pozwala ustawiać zakresy 35, 50 lub 70 W, co eliminuje konieczność wymiany zasilacza w przypadku zastosowania mocniejszych lub słabszych lamp w przyszłości

AspiraVision Compact for CDM

Cechy

- Funkcja ŁAGODNY ROZRUCH
- Funkcja Przelotka (w wersji Independent)
- Ulepszona sprawność cieplna
- Niska interferencja elektromagnetyczna
- Wykrywanie niższych wartości napięcia

Zastosowanie


- Oświetlenie akcentujące i dekoracyjne w sklepach, miejscach publicznych, holach i biurach
- Dopuszczalne użycie tylko we wnętrzach

Wersje



GPFR IAVC 0002

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

