



AspiraVision Compact (35, 50 och 70 W) för CDM – Det smarta elektroniska driftdonet

AspiraVision Compact for CDM

AspiraVision är det mest framstående inom HID elektronisk driftdonsteknik – avancerad, kompakt, lättviktig och enkel att använda, med ytterligare funktioner för optimal prestanda för 35, 50 och 70 W CDM-lampor. Den nyligen tillagda växlingsfunktionen ger maximal flexibilitet för användare genom att integrera tre alternativ för wattal i ett och samma driftdon.

Fördelar

- SOFT START möjliggör montering med färre brytare; Loop Through ger snabbare, mer kostnadseffektiv montering
- Längre livslängd
- Drivern kan ställas in på 35, 50 eller 70 W med den inbyggda brytaren, vilket innebär att man inte behöver byta ut drivern om installationen kräver lampor med lägre eller högre wattal i framtiden

Funktioner

- SOFT START
- Loop Through (i oberoende version)
- Förbättrade termiska prestanda
- Låg elektromagnetisk störning
- Känner av spänningsfall

AspiraVision Compact for CDM

Användning


- Accent- och dekorationsbelysning i butiker, offentliga miljöer, lobbyer och kontor
- Endast för inomhusbruk

Versions



GPFR IAVC 0002

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

