




Driftssikker, langtidsholdbar løsning

HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

Imprægnerede elektromagnetiske forkoblinger (kobber/jern) til lyskilder af typen HPL, HPI (Plus) og SON-H

Fordele

- Driftssikker, langtidsholdbar løsning med overophedningsbeskyttelse og udvidet garanti – mere velegnet til varme omgivelser end forgængerne
- Minimalt watt-tab takket være ortocyklisk viklingsproces
- Forkobling kan fjerninstalleres

Funktioner


- Forbedrede termiske egenskaber – meget køligere forkobling
- Forkoblinger beregnet til kviksvøvlamper (HPL) uden brug af tænder kan også anvendes med HPI-lyskilder sammen med en tænder
- Udstyret med skrueklemrækker som standard – indsætningskontakter kan fås på anmodning
- Mulighed for jording i forbindelse med montering
- Forkoblinger til alternative netspændinger/frekvenser kan fås på anmodning

Anvendelsesområder

- Udendørs belysning


HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

Versions



GPPR_BHL-BC_PHL_0003-Product photo

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm
BC2-134					

