




# Pålitelig løsning med lang levetid

## HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper/jern for HPL-, HPI (Plus)- og SON-H-lamper

### Fordeler

- Pålitelig løsning med lang levetid som er beskyttet mot overoppheting – bedre i varme omgivelser enn tidligere utgaver – utvidet garanti
- Minimalt watt-tap takket være opptrekkingsprosessen
- Kontrollutstyr kan fjerninstalleres

### Funksjoner


- Forbedrete temperaturegenskaper – mye kjøligere forkoblinger
- Forkoblinger designet for kvikksølvlamper (HPL) uten bruk av tenner kan også brukes med HPI-lamper sammen med tenner.
- Som standard utstyrt med terminalblokker – stikkontakt tilgjengelig på forespørsel
- Mulighet for jording under montering
- Forkoblinger til alternative nettspenninger/frekvenser tilgjengelig på bestilling

### Søknad

- Utendørsbelysning


# HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

## Versions



GPPR\_BHL-BC\_PHL\_0003-Product photo

## Målskisse



| Product                       | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|-------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz | 6,2 mm | 65,0 mm | 134,0 mm | 113,0 mm | 76,0 mm |
| BC2-134                       |        |         |          |          |         |

