



Driftssikker, langtidsholdbar løsning

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Imprægnerede elektromagnetiske forkoblinger (kobber) til brug sammen med en ekstern semiparallel tænder til lyskilder af typen CDM, CDO, MH, HPI (Plus) og SON

Fordele

- Systemkonstruktion: Én tænder (SKD578) kan aktivere alle lyskilder fra 35 til 600 W
- Driftssikker, langtidsholdbar løsning med overophedningsbeskyttelse og udvidet garanti – mere velegnet til varme omgivelser end forgængerne
- Minimalt watt-tab takket være ortocyklisk viklingsproces

Funktioner


- Forbedrede termiske egenskaber – meget køligere forkobling
- Alle forkoblinger er udstyret med ThermoSwitch til beskyttelse mod overophedning på grund af udtjente lyskilder
- Forkobling kan også bruges i kombination med serietænder (overlejet)
- Udstyret med skrueklemrækker som standard – indsætningskontakter kan fås på anmodning
- Forkoblinger til alternative netspændinger/frekvenser kan fås på anmodning

Anvendelsesområder


- Udendørs belysning
- Gartneri

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI


Versions




BSN 50 K302-A2-ITS 230V



BSN 70 K302-A2-ITS 230V



BSN 100 K302-A2-ITS 230V



BSN 150 K302-A2-ITS 230V







BSN 250 K302-A2-ITS 230V



GPPR BSN-BC4H 0002

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 Hz
Linjefrekvens	50 Hz

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding
913700751926	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
913700752126	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
913700752326	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
913700752626	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding
913700752926	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
913700277826	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	230 V (standard) eller 240 V

