




Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής

HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/HP

Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

Οφέλη

- Σχέδιο προϊόντος: ένας αναφλεκτήρας SKD578 μπορεί να ενεργοποιήσει όλους τους λαμπτήρες από 35 έως 600 W
- Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής και με προστασία από την υπερθέρμανση. Είναι πιο κατάλληλη για θερμά περιβάλλοντα σε σύγκριση με τους προκατόχους της και διαθέτει εκτεταμένη εγγύηση
- Ελάχιστες απώλειες τάσης χάρη στη διαδικασία ορθοκυκλικής περιέλιξης

Χαρακτηριστικά


- Βελτιωμένα θερμικά χαρακτηριστικά – πολύ πιο ψυχρό μπάλαστ
- Όλα τα μπάλαστ είναι εξοπλισμένα με ThermoSwitch για προστασία από τα φαινόμενα που παρατηρούνται κατά το τέλος του κύκλου ζωής του λαμπτήρα
- Επίσης, το μπάλαστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με σειριακό (ένθετο) αναφλεκτήρα
- Στον τυπικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται βιδωτά μπλοκ ακροδεκτών. Τα βύσματα μπαγιονέτ διατίθενται κατ' απαίτηση
- Τα μπάλαστ για εναλλακτικές τάσεις/συχνότητες δικτύου διατίθενται κατ' απαίτηση

Εφαρμογή


- Φωτισμός εξωτερικών χώρων
- Φωτισμός κήπων

HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/HP


Versions




BSN 50 K302-A2-ITS 230V



BSN 70 K302-A2-ITS 230V



BSN 100 K302-A2-ITS 230V



BSN 150 K302-A2-ITS 230V







BSN 250 K302-A2-ITS 230V



GPPR BSN-BC4H 0002

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/HP

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Line Frequency	50 Hz

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V	74096500	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74082800	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V	74102300	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V	88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	230 V (προεπιλογή) ή 240 V V

