



Solution durable et fiable

Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Avantages

- Conception système : un amorceur SKD578 peut déclencher toutes les lampes de 35 à 600 W
- Solution durable et fiable protégée contre la surchauffe
- préférable à ses prédécesseurs pour les environnements chauds
- garantie étendue
- Pertes de puissance minimales grâce au procédé d'enroulement orthocyclique

Fonctions

- Caractéristiques thermiques améliorées, ballast plus froid
- Tous les ballasts sont équipés de ThermoSwitch pour la protection contre les phénomènes de fin de vie de la lampe
- Le ballast peut également être utilisé avec un amorceur série (superposé)
- Équipé de série de borniers à vis
- contacts à insert disponibles sur demande
- Ballasts pour autres tensions secteur/fréquences disponibles sur demande

Application

- Éclairage extérieur
- Horticulture

Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM


Versions



BSN 50 K302-A2-ITS 230V




BSN 70 K302-A2-ITS 230V




BSN 100 K302-A2-ITS 230V



BSN 150 K302-A2-ITS 230V







BSN 250 K302-A2-ITS 230V



GPPR BSN-BC4H 0002

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6.5 mm	83.0 mm	166.0 mm	145.0 mm	97.0 mm	78.5 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6.2 mm
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6.2 mm
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6.2 mm
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6.2 mm
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6.2 mm

Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 Hz
Fréquence linéaire	50 Hz

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74082800	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74096500	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée
74102300	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	230 V (par défaut) ou 240 V V

