




Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

Korzyści

- Konstrukcja systemu: jeden zapłonnik SKD578 może dokonać zapłonu wszystkich lamp o mocy od 35 do 600 W
- Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie chroniące przed przegrzewaniem
- lepsze od poprzednich rozwiązań do pracy w podwyższonych temperaturach
- rozszerzona gwarancja
- Minimalne straty mocy dzięki ortocyklicznej technologii nawijania uzwojeń

Cechy


- Poprawione właściwości termiczne — dużo chłodniejszy statecznik
- Wszystkie stateczniki są wyposażone w wyłącznik termiczny ThermoSwitch, który chroni statecznik przed zniszczeniem pod koniec okresu jej eksploatacji
- Statecznik można stosować w połączeniu z zapłonikiem szeregowym
- Standardowo wyposażone w złączki śrubowe
- gniazda dostępne na zamówienie
- Stateczniki dla innych napięć sieciowych / częstotliwości dostępne na zamówienie

Zastosowanie


- Oświetlenie terenów zewnętrznych
- Ogrodnictwo

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI


Wersje




BSN 50 K302-A2-ITS 230V



BSN 70 K302-A2-ITS 230V



BSN 100 K302-A2-ITS 230V



BSN 150 K302-A2-ITS 230V







BSN 250 K302-A2-ITS 230V



GPPR BSN-BC4H 0002

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Częstotliwość linii	50 Hz

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74082800	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V

Order Code	Full Product Name	Napięcie wejściowe
74096500	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74102300	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	230 V (domyślne) lub 240 V

