



Driftsäker och hållbar lösning

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel för SON/CDO/CDM/MH/HPI

Impregnerade elektromagnetiska driftdon i koppar för användning med extern semiparallell tändare för CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- och SON-ljuskällor

Fördelar

- Systemkonstruktion: en tändare (SKD578) aktiverar alla typer av ljuskällor, från 35 till 600 W
- Driftsäker och hållbar lösning med överhettningsskydd: bättre lämpad för varma miljöer än dess föregångare; utökad garanti
- Minimal effektförlust tack vare ortocyklisk lindningsprocess

Funktioner


- Förbättrade termiska egenskaper – betydligt svalare driftdon
- Samtliga driftdon är försedda med en ThermoSwitch som känner av ljuskällor som nått slutet av livslängden
- Driftdonet kan också kombineras med seriekopplad (överlagrad) tändare
- Levereras med skruvkopplingsplintar, kontakter tillgängliga mot förfrågan
- Driftdon för alternativ nätspänning/nätfrekvens finns tillgängliga mot förfrågan

Användning

- Utomhusbelysning
- Växtodling

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel för SON/CDO/CDM/MH/HPI


Versions



BSN 50 K302-A2-ITS 230V



BSN 70 K302-A2-ITS 230V



BSN 100 K302-A2-ITS 230V



BSN 150 K302-A2-ITS 230V







BSN 250 K302-A2-ITS 230V



GPPR BSN-BC4H 0002

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel för SON/CDO/CDM/MH/HPI

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50 Hz
Line Frequency	50 Hz

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning
913700751926	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
913700752126	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
913700752326	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
913700752626	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning
913700752926	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
913700277826	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	230 V (standard) eller 240 V

