




Ballast magnetik yang andal dan praktis

HID-Basic Semi-Parallel ballasts for SON/CDM/MH lamps

Ballast semi-paralel standar HID adalah ballast tembaga/besi elektromagnetik (standar HID) yang direndam untuk digunakan dengan ignitor eksternal untuk lampu HID.

Benefits

- Volume ballast kumparan yang terbatas; juga ringan
- Pemasangan dan pengkabelan yang praktis

Features


- Proses berliku orthocyclic
- Ballast dilengkapi dengan blok terminal sekrup sesuai standar
- Fasilitas grounding saat pemasangan (ballast HID Standard)
- Kehilangan watt rendah

Application


- Untuk penggunaan pada lampu SON dan HPI (PLUS) dalam pencahayaan jalan, area umum dan industri
- Untuk penggunaan pada lampu MHN/CDM pada aplikasi toko, lobi, dan pemercantik kota
- Ballast HID-Basic hanya boleh digunakan untuk situasi internal dengan kelembapan relatif terbatas.

HID-Basic Semi-Parallel ballasts for SON/CDM/MH lamps

Versions




GPPR BCSON




GPPR BCSONE 0001

Dimensional drawing



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 250L 302I	6,3 mm	64,5 mm	150,0 mm	129,0 mm	72,5 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSNE 150L 300I TS	6,3 mm	64,5 mm	120,0 mm	99,0 mm	75,0 mm
BSNE 250L 300I TS	6,3 mm	64,5 mm	165,0 mm	144 mm	75,0 mm
BSNE 400L 300I TS	6,3 mm	82 mm	165,0 mm	144 mm	96,0 mm



HID-Basic Semi-Parallel ballasts for SON/CDM/MH lamps

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 Hz
Frekuensi Garis	50 Hz

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk
913710102850	BSN 250L 302I	230 V
913713019359	BSNE 150L 300I TS	220 V

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk
913713019459	BSNE 250L 300I TS	220 V
913713019559	BSNE 400L 300I TS	220 V

