




Chấn lưu từ đơn giản, mạnh mẽ

Chấn lưu bán song song HID Cơ bản cho bóng đèn SON/CDM/MH

Các chấn lưu bán song song HID Cơ bản là chấn lưu điện tử đồng/sắt đã thẩm nhiễm (HID tiêu chuẩn) để sử dụng kết hợp với kích đèn bên ngoài cho bóng đèn HID.

Lợi ích

- Giới hạn thể tích cuộn dây chấn lưu; cũng giúp giảm khối lượng
- Lắp đặt và đi cáp đơn giản

Tính năng


- Quy trình quấn dây Orthocyclic
- Chấn lưu được trang bị các khối đầu cực có bắt vít tiêu chuẩn
- Hỗ trợ nối đất trong khi lắp thiết bị (Chấn lưu HID Tiêu chuẩn)
- Tiêu hao công suất thấp

Ứng dụng

- Để sử dụng với bóng đèn SON và HPI (PLUS) cho hệ thống chiếu sáng đường, công cộng, sân bãi và chiếu sáng công nghiệp
- Để sử dụng với bóng đèn MHN/CDM trong chiếu sáng cửa hàng, sảnh, hành lang và trang trí đô thị
- Nên giới hạn chỉ sử dụng chấn lưu HID Cơ bản lắp sẵn trong bộ đèn, khi kiểm soát được độ ẩm tương đối.


Chấn lưu bán song song HID Cơ bản cho bóng đèn SON/CDM/MH

Phiên bản




GPPR BCSONE 0001

Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 150L 300I TS	6,2 mm	64,5 mm	125,0 mm	110 mm	75,5 mm
BSN 250L 300I TS	6,2 mm	64,5 mm	150,0 mm	135 mm	75,5 mm
BSN 400L 300I TS	6,2 mm	82 mm	165,0 mm	150 mm	96,5 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSNE 150L 300I TS	6,3 mm	64,5 mm	120,0 mm	99,0 mm	75,0 mm
BSNE 250L 300I TS	6,3 mm	64,5 mm	165,0 mm	144 mm	75,0 mm
BSNE 400L 300I TS	6,3 mm	82 mm	165,0 mm	144 mm	96,0 mm

