



Strålende belysning med uovertruffen effektivitet

MASTERColour CDM-TC Elite

Kompakt og højeffektiv keramisk metalhalogenudladningslampe med én ende, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Fordele

- Højintensitetsstråle af klart, hvidt lys får varerne til at se uimodståelige ud
- Ensartet farvegengivelse og lysudbytte i hele levetiden bevarer din butiks tiltrækningskraft
- Den høje virkningsgrad resulterer i de lavest mulige samlede ejeromkostninger (samme lys, mindre eller samme energi, mere lys)

Funktioner

- Klart, hvidt lys
- Fremragende farvegengivelse med ekstra rød
- Høj virkningsgrad og fremragende bevarelse af lumen
- Stabil farveydelse i hele levetiden
- UV-blokerende glas

Anvendelsesområder

- Effekt- og displaybelysning i butikker
- Generel og dekorativ indendørsbelysning
- Udendørs områdebelysning

MASTERCoulour CDM-TC Elite

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions





LPPR CDM-TC 0001



LPPR_CDMTC-E_0002-Product photo

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	4,8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	15 mm	5,2 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	15 mm	7,1 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	7,15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,55 in	4 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

MASTERCoulour CDM-TC Elite

Generelle oplysninger	
Fod	G8.5
Driftsposition	UNIVERSAL
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T14

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	Farvebetegnelse (nom.)	Korreleret	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt	Lysstrøm
					farvetemperatur		(nominel)	
928183405125	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	85	87 lm/W	1.750 lm
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	90	102 lm/W	4.000 lm
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Kold hvid (CW)	4200 K	90	97 lm/W	3.800 lm
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	90	107 lm/W	7.800 lm
928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Kold hvid (CW)	4200 K	92	102 lm/W	7.450 lm
928080115131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Kold hvid (CW)	4200 K	90	101 lm/W	5.050 lm
928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	91	108 lm/W	5.400 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928183405125	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	95 V	20,1 W	928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	88 V	73,2 W
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	85 V	39,1 W	928080115131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	93 V	50,2 W
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	91 V	39,1 W	928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	90 V	50,2 W
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	85 V	73,2 W				

Mekanik og armaturhus



MASTERCcolour CDM-TC Elite

Order Code	Full Product Name	Lyskildemateriale
928183405125	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	UV-blokerende kvarts
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	-
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	-
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	-

Order Code	Full Product Name	Lyskildemateriale
928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	-
928080115131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	-
928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928183405125	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	40 kWh	4,9 mg	4,9 mg
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 74 kWh	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 74 kWh	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928080115131	MASTERC CDM-TC Elite 51 kWh	51 kWh	5,7 mg	5,7 mg
928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 51 kWh	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg



MASTERColour CDM-TC Elite

